


AC1411



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AS-i Gateway 1Master PB



Einsatzbereich		
Applikation		PROFIBUS-Gateway
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Stromaufnahme	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	500; (bei externer Versorgung: 10 mA)
Anzahl AS-i Master		1
Potentialtrennung		ja
Ausgänge		
Spannungsbereich DC	[V]	nach PELV
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP		
Übertragungsrate		10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp		RJ45
Protokoll		Modbus TCP
Verwendungstyp		Programmierung
Ethernet - TCP/IP		
Übertragungsrate		10 MBaud; 100 MBaud



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AS-i Gateway 1Master PB

Steckertyp	RJ45	
Protokoll	TCP/IP	
Verwendungstyp	Programmierung	
Ethernet - UDP/IP		
Übertragungsrate	10 MBaud; 100 MBaud	
Steckertyp	RJ45	
Protokoll	UDP/IP	
Verwendungstyp	Programmierung	
PROFIBUS		
Übertragungsstandard	EN 50170	
Übertragungsrate	12 MBaud	
Protokoll	Profibus DP	
Verwendungstyp	Datenübertragung	
Version	DPV0; DPV1	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart	IP 20	
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	45
AS-i Kennwerte		
AS-i Version	3.0	
AS-i Master Profil	M4	
AS-i Zertifikat	97302	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	715
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Werkstoffe	Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	1 x LED, rot / grün
		Vollgrafik-LCD-Display
Zubehör		
Lieferumfang	Anschlussklemmen	
Zubehör optional	Lizenz: "CODESYS V3", E71400	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

AC1411



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AS-i Gateway 1Master PB

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2.5 mm²

Anschluss

	n.c.
	n.c.
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V