

29130088	DATENBLATT
Gültig ab: 30.11.2018	POF STECKER FSMA (SECHSKANT) KLEMM 2,2 /50ST

Beschreibung

- LWL POF Stecker F-SMA
- Für Polymerfaser
- Einfache Konfektionierung durch Klemmen



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ (angelehnt an IEC 61754-22)	F-SMA
Geeignete Fasertypen (nach IEC 60793-2-40)	A4a & A4d (Polymerfaser, Ø1 mm)
Geeignete Kabel-Ø	2,2 mm
Schutzklasse	IP 20
Knickschutztüllen-Farbe	Rot (50%), schwarz (50%)
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C (-40 bis +185 °F) (Betrieb + Lagerung)

Varianten

Artikel	Bezeichnung	Mutter-Profil	Mengeneinheit [Stk]
29130088	POF Stecker FSMA Sechskant Klemm 2,2 /50ST	Sechskant	50
29130089	POF Stecker FSMA Sechskant Klemm 2,2 /4ST	Sechskant	4
29130098	POF Stecker FSMA Klemm 2,2 /50ST	Rändel	50
29130099	POF Stecker FSMA Klemm 2,2 /4ST	Rändel	4


Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL)	≤ 2,5 dB
----------------------	----------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse, Material	Neusilber
Ferrule, Material	Neusilber
Mutter, Material	Neusilber
Knickschutz, Material	TPE
Staubschutzkappe	HD-PE
Haltekraft Lichtwellenleiter (bei Kabelklemmung)	≥ 40 N

Technische Zeichnungen



Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik, Consumer Elektronik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.