

SICHERHEITSSCHERE SECUPLUS 567 MDP

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	567001.00
Maße Messer (L x B x H)	212 x 11 x 74 mm
Gewicht Messer	72,3 g
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff



SPEZIELLE
SICHERHEIT

85 mm Schneidenlänge
für alle gängigen
Schneidmaterialien (in
sensiblen Branchen)

Speziesschliff der Schneiden
für optimalen Anwender-
schutz

**Schneiden aus
rostfreiem Edelstahl**
für eine lange
Lebensdauer

Hochwertige Schraube
als stabile Verbindung

Passgenaue Daumenöffnung
für einen sicheren Halt

**Robuster ergonomischer Griff inkl.
metalldetektierbarem Kunststoff**
für ein besseres Auffinden



THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR-SICHERHEITSSCHERE SECUPLUS 567 MDP

SICHERHEITSTECHNIK



SECUPLUS
= Spezielle Sicherheit



Sicherer Spezialschliff

Die Schneiden sind nicht schräg, sondern gerade geschliffen. Und das heißt: Keine Gefahr für Ihre Finger. Unsere Sicherheitsscheren heißen deshalb SECUPLUS = spezielle Sicherheit.

TECHNISCHE MERKMALE



Besonders ergonomisch



Schneidenlänge (85 mm)



Für Rechts- und Linkshänder



Für extreme Beanspruchungen



Rostfrei



Individuell gravierbar



Spitzen abgerundet



Röntgendetektierbar



Metalldetektierbar

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Karton: bis 2-lagig



Kunststoffumreifungen



Folien- und Papierbahnen



Textil



Garn, Schnur



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



PVC-Bodenbelag

VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit	1 auf SB-Karte (10 Messer im Umkarton)
Maße SB-Karte	250 x 110 x 13 mm
Gewicht SB-Karte	91,6 g
EAN-Code SB-Karte	4002632805004
Maße Umkarton	115 x 128 x 260 mm
Gewicht Umkarton	998,0 g
EAN-Code Umkarton	4002632855009