



Business BE248QF

EAN 4711387649244

Produkt Nummer 90LM0AJ0-B01K70




- 24.1-Zoll-WUXGA(1920×1200) rahmenloses IPS-Panel mit großen Betrachtungswinkeln und 100% sRGB.
- SmoothMotion 100Hz Bildwiederholrate für ein nahtloses Seherlebnis ohne Tearing.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort, HDMI, D-Sub, USB-Hub, Audioeingang und Kopfhörerbuchse für größtmögliche Flexibilität.
- Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 130 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaublichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten



10 kWh/1000h

ABC**D**EFG
HDR
14 kWh/1000h



2019/2013



Technische Daten Business BE248QF

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	61,2 cm (24.1")
Display-Auflösung:	1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:10
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	WUXGA
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,27 x 0,27 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	51,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	32,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 130 kHz
Digital vertikale Frequenz:	50 – 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:	sRGB
Farbskala:	100%
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1

HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
PC Audio-Eingang:	Ja
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	531,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	212,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	473,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	5,5 kg
Breite (ohne Standfuß):	531,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	211,2 mm
Höhe (ohne Standfuß):	473,1 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	3,75 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieeffizienzklasse (HDR):	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	10 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	11,03 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Netzteiltyp:	Intern
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	610 mm
Verpackungstiefe:	140 mm
Verpackungshöhe:	414 mm
Paketgewicht:	8,2 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja



Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-180 – 180°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
--------------------	----

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W