



ROG Strix XG279CNS

EAN 4711387820926

Produkt Nummer 90LM0AW0-B01371



- 27-Zoll Full HD (1920×1080) HDR-Gaming-Monitor mit Übertaktung auf ultraschnelle 380Hz Bildwiederholrate für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Fast IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 0.3 ms (GTG) für scharfe Gaming-Grafiken mit hohen Bildraten
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC)-Technologie ermöglicht ELMB zusammen mit der variablen Bildwiederholrate und eliminiert Ghosting und Tearing für eine scharfe Gaming-Darstellung mit hohen Bildraten.
- ROG Gaming A.I. Technologie mit KI-gesteuerten Funktionen zur Verbesserung des Spielerlebnisses.
- Die exklusive ASUS DisplayWidget Center-Anwendung ermöglicht den einfachen Zugriff auf das Bildschirmmenü und die Anpassung der Monitoreinstellungen mit der Maus.



Technische Daten ROG Strix XG279CNS

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	Fast IPS
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	380 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):	400 cd/m ²
Helligkeit (typisch):	400 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	27 – 404 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 360 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	DisplayHDR 400
Farbraumstandard:	sRGB
Farbskala:	110%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	7,5 W

Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.3

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	614,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	218,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	510,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	6,5 kg
Breite (ohne Standfuß):	614,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	65,8 mm
Höhe (ohne Standfuß):	366,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	3,9 kg

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	20 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	828 mm
Verpackungstiefe:	176 mm
Verpackungshöhe:	476 mm
Paketgewicht:	9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	12 cm



Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-45 – 45°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein