



H1 LED



EAN 4718017816595

Produkt Nummer 90LJ00F0-B00270

- Helle Bilddarstellung in Full HD – angetrieben von einer LED-Lichtquelle mit 3000 Lumen
- Bereit für die Next-Gen-Konsolen – 120 Hz Bildwiederholfrequenz für extrem flüssiges Gaming
- Luxuriöses Kinoerlebnis – Projektionsgrößen von 40 bis 200 Zoll, mit 125% Rec. 709- und sRGB-Farbräumen
- Unkompliziertes Projektor-Management – integrierter LAN-Anschluss mit Crestron RoomView® Express
- Hochwertiger Lautsprecher – die integrierte 10-Watt-Ausgabe liefert einen lauten und klaren Sound für ein verbessertes Betrachtungserlebnis



Technische Daten H1 LED

Bildschirm	
Eingebautes Display:	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
DVI Anschluss:	Nein
Audioeingang (L, R):	1
Serielle Schnittstelle:	RJ-45, RS-232
Audio (L,R) Out:	1
Objektiv	
Fokus:	Manuell
Zoomverhältnis:	1.2:1
Projektionsverhältnis:	1.3:1 ~ 1.56:1
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht:	5,7 kg
Breite:	405 mm
Tiefe:	99 mm
Höhe:	283 mm
Verpackungsbreite:	560 mm
Verpackungstiefe:	274 mm
Verpackungshöhe:	430 mm
Paketgewicht:	8,1 kg
Leistung	
Energiequelle:	AC
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (max.):	360 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	10 – 90%
Netzwerk	
Smart-TV:	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Nein

WLAN:	Nein
Projektor	
Projektorhelligkeit:	3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:	LED
native Auflösung des Projektors:	1080p (1920×1080)
Kontrastverhältnis:	800:1
Unterstützte Seitenverhältnisse:	4:3, 16:10, 16:9
Anzahl der Farben:	1,07 Milliarden Farben
Video	
Full-HD:	Ja
Speichermedium	
Integrierter Kartenleser:	Nein
Sonstige Funktionen	
Systemeigen Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Design	
Produkttyp:	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe:	Schwarz
Platzierung:	Zimmerdecke
Merkmale	
Geräuschpegel:	32 dB
Interaktiv:	Nein
Geräuschpegel (Energiesparmodus):	28 dB
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
RMS-Leistung:	10 W
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	85286200
Lichtquelle	
Typ der Lichtquelle:	LED
Lebensdauer der Lichtquelle:	30000 h