

22260257	DATENBLATT	
Gültig ab: 19.12.2023	AB-C3-(L*)PUR-M12FS	

Beschreibung

- Sensor/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR schwarz
- Gerade M12 Buchse auf freies Leitungsende



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart	M12-Buchse, A-Standard
Polzahl	3
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C bis +90 °C (Stecker / Buchse) -40 °C bis +80 °C (Kabel fest verlegt) -25 °C bis +80 °C (Kabel flexibel)
Schutzart	IP65/IP67/IP68
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)

Variante

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Bauform
22260257	AB-C3-2,0PUR-M12FS	2	gerade
22260250	AB-C3-5,0PUR-M12FS	5	gerade
22260251	AB-C3-10,0PUR-M12FS	10	gerade
22262142	AB-C3-15,0PUR-M12FS	15	gerade
22262224	AB-C3-20,0PUR-M12FS	20	gerade
22262143	AB-C3-25,0PUR-M12FS	25	gerade

Ergänzender Hinweis

Datenblatt auch für abweichende Längen gültig. Alternative Längen auf Anfrage erhältlich.

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Eigenschaften

Buchse

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Kontakt, Material	CuSn
Kontaktträger, Material	TPU GF
Kontaktoberfläche, Material	Ni / Au
Rändel, Material	Zinkdruckguss, vernickelt
Griffkörper, Material	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Dichtung, Material	NBR

Leitung

Kabelaufbau	3 x AWG22/42
Leiteraufbau Signalleitung	42 x 0,1 mm
Leiterquerschnitt	0,34 mm ² (Signalleitung)
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,27 mm ± 0,02mm

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260257DE Version: 06	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260257	DATENBLATT	
Gültig ab: 19.12.2023	AB-C3-(L*)PUR-M12FS	


Kabelaußendurchmesser	4,4 mm ± 0,15mm
Aderfarben	braun, blau, schwarz
Außenmantel, Farbe	schwarzgrau RAL 7021
Biegeradius	44 mm
Anzahl Biegezyklen	10.000.000
Verfahrweg	10 m
Verfahrgeschwindigkeit	3 m/s
Beschleunigung	10 m/s ²
Kabelgewicht	23 kg / km
Außenmantel, Material	PUR
Material Aderisolation	PP
Isolationswiderstand	≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C)
Leiterwiderstand	≤ 58 Ω/km (bei 20 °C)
Flammwidrigkeit	nach UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Halogenfreiheit	nach DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	nach DIN EN 60811-2-1

Standard

Produktnorm, M12 Steckverbinder	IEC 61076-2-101
UL gelistet, E-File	E249137


Technische Zeichnungen

Schemazeichnung




Polbild M12-Buchse, 3-polig, A-kodiert, Ansicht
Buchsenseite

Kabelquerschnitt




Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchse

Maßzeichnung



Buchse M12 x 1, gerade

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260257DE Version: 06	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260257	DATENBLATT	
Gültig ab: 19.12.2023	AB-C3-(L*)PUR-M12FS	

Anwendungsgebiete

Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260257DE Version: 06	Seite 3 von 3
--	---------------------------------------	---------------