

WIFI-ENDOSKOP

PCE-WVE 100



- » **4-Wege Kamerakopf**
- » **Kabellänge 1 m flexibel**
- » **Bildübertragung per WiFi**
- » **iOS und Android App**
- » **Speicher für Bild und Video über App**
- » **6 LED's am Kamerakopf dimmbar**

Das WiFi-Endoskop mit dem 4-Wege Kamerakopf ist ein vielseitiges Werkzeug für die visuelle Inspektion und Erfassung von Bildern in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einer flexiblen Kabellänge von 1 Meter bietet das WiFi-Endoskop die erforderliche Reichweite, um in enge Räume vorzudringen und genaue Aufnahmen zu erstellen.

Die Bildübertragung des WiFi-Endoskop erfolgt drahtlos über WiFi, was eine einfache und bequeme Verbindung zu iOS- und Android-Geräten ermöglicht. Mithilfe der entsprechenden App können Sie Funktionen des WiFi-Endoskop steuern, Live-Bilder anzeigen und Videos aufnehmen. Dies macht die Inspektion und Dokumentation von Bereichen, die schwer zu erreichen sind, äußerst effizient.

Die App zum WiFi-Endoskop bietet auch die Möglichkeit, Bilder und Videos direkt auf Ihrem mobilen Gerät zu speichern. Dies erleichtert die Organisation und den Zugriff auf die mit dem WiFi-Endoskop erstellten Aufnahmen, sodass Sie wichtige Informationen problemlos weitergeben oder archivieren können. Der Kamerakopf des WiFi-Endoskop verfügt über 6 dimmbare LEDs, die am Kopf des Geräts angebracht sind.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	ohne Display
Schnittstelle	WiFi
Funkstandard	802.11b, 802.11g , 802.11n
Kameraauflösung	1280 x 720 Pixel
Kameraausrichtung	frontal 0°
Durchmesser Kamerakopf	6,5 mm
Länge Kamerasonde	100 cm
Material Kamerasonde	Wolfram geflochten
Bewegung Kamerasonde	4-Wege
Schutzklasse Kamerasonde	IP67
Blickfeld	75 °
Blickfeldtiefe	4 ... 8 cm
Biegeradius	60 mm
Menüsprache	Englisch (US), Spanisch, Französisch
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	AC 100 ... 240 V Hz 50 / 60
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Kapazität	1400 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 15 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-20 ... 60 °C , 15 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	180 x 84 x 130 mm
Gewicht	415 g