

# Akku-Abbruchhammer

## HM004GZ01

XGT • 2x40V max. • 28-mm-  
Sechskant • 72,8 J

**Akku-Abbruchhammer mit 72,8 J Einzelschlagstärke und  
Anti Vibrationstechnologie für schwere Abbrucharbeiten**

Mit 2x40V max. Antrieb und bürstenlosem Motor erreicht die Maschine eine Einzelschlagstärke von 72,8 J und ist damit genauso leistungsstark wie eine Netzstrom betriebenes Modell. Mit AVT, Soft No Load sowie Sanftanlauf ausgestattet. Mit zwei leuchtstarken LED in den Handgriffen wird der Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet. Mit AWS zum automatischen Einschalten eines gekoppelten Staubsaugers.



**XGT** 80V<sub>max</sub> **BL** **MOTOR** **AVT** **AWS** **SOFT NO LOAD**

### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	4400 W
(Leerlauf-)Schlagzahl	870 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	72,8 J
Sechskantaufnahme	28,6 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,62 dB(A)
Vibrationswerte, Meisseln	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meisseln	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	29,7 - 32,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	882 x 227 x 540 mm

### Spezifikationen

- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

**EAN 0197050004819**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



B-10372

Spitzmeißel



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

JM00000674

Transportkarre



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

