



Professionelles Beschriftungsgerät

PT-E560BTSP

Drucken Sie industrietaugliche, langlebige Etiketten flexibel vor Ort

Klare Kennzeichnung und Sicherheit sind für jede Elektroinstallation entscheidend. Ausgestattet mit einem großen Grafikdisplay und speziellen Funktionen für die gängigsten Beschriftungsaufgaben, wie z. B. Verbrauchereinheiten, Verteiler, Steckdosen, Schaltanlagen und Kabelkennzeichnung, ist das PT-E560BT Ihr idealer Partner, um bei Bedarf langlebige und dauerhafte Etiketten zu erstellen. Die Bluetooth-Schnittstelle bietet die Flexibilität, Etiketten von Ihrem PC oder Smartphone mit der Brother Pro Label Tool App und der kostenlosen PC-Software jederzeit zu drucken.

PT-E560BTSP



Wesentliche Merkmale:

- Erstellen Sie dauerhafte Beschriftungslösungen über die integrierten, einfach zu bedienenden Beschriftungsfunktionen, über die PC-Software oder verbinden Sie sich einfach über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet und nutzen Sie die Brother Pro Label Tool App
- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
- Druckt langlebige Etiketten mit einer Breite von bis zu 24 mm
- Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 mm/Sek. und automatischer Schneideeinheit (mit Voll- und Halbschnitt) und einfacher Abziehfunktion zum Drucken mehrerer Etiketten in einem durchgehenden Streifen
- 6x One-Touch-Applikationstasten für allgemeine, Frontplatten-, Stanzblock- und Patchpanel-Kennzeichnung sowie Kabelmarkierung durch Umwicklung oder Fähnchenetiketten
- Druck von Etiketten mit QR-Code/2D-Barcode und Logos
- Kompatibel mit den Pro Tapes von Brother, die speziell für industrielle Beschriftungsanwendungen entwickelt wurden und resistent gegen Wasser, Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen sind
- Enthält 4 Pro Tapes zur erleichterten Einhaltung von Beschriftungsvorschriften



Stromversorgung	Li-Ion-Akku BA-E001	USB-PD-Adapter PA-AD-004 (nicht enthalten)	Automatische Abschaltung Batterie: 20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 1 hr.) USB-Ladung: 20 Min. (Aus, 10 Min. ~ 12 Std.)
	Schnittstellen	PC-Anschluss Ja Schnittstellen USB, Bluetooth	Bluetooth Version 5.0 (SPP/iAP) USB Win: USB 1.1, 2.0, 3.0 Mac: USB 1.1, 2.0
Software und App- Kompatibilität	Software P-touch Editor	App Pro Label Tool	MFi Ja (3.0)
	Kompatible Versionen	Windows Win 10, 11 Android 9, 10, 11, 12, 13 iOS 15, 16	Mac 11, 12, 13
Speicher	Maximale Zeichen pro Etikett 1.800	Speicherplätze 99	

**Etiketten-
gestaltung
(Software)**

**Anzahl der Zeichen
(ohne Leerzeichen)**
684

**Anzahl der
Akzentbuchstaben**
147

Anzahl der Symbole
476

Zeichengröße
8 Arten
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Zeichenbreiten
5 Arten
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Schriftarten
14 Arten
(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San
Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Sofia,
Germany, Letter Gothic)

Schriftstile
10 Arten
(Normal, Fett, Umriss,
Schatten 1, Schatten 2, Kursiv,
Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss,
Kursiv & Schatten 1, Kursiv &
Schatten 2)

Rahmen
7

Unterstreichen
Ja (einer der Stile)

Durchstreichen
Ja (einer der Stile)

Barcode
11 Arten
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/
EAN128), CODE128,
QR code, Datenmatrix)

1D-Barcodes nur für
übertragene Vorlagen;
RSS-14 (Standard,
Truncated, Stacked,
StackedOmni),
RSS-Limited, RSS
Expanded (Standard,
Stacked)

2D-Barcodes nur für
übertragene Vorlagen;
PDF417, AztecCode

**Etikettenformat
(Software)**

**Mehrzeiliger Druck
(max.)**
7 Zeilen (bei Verwendung
eines 24 mm breiten
Etiketts)

**Mehrblockdruck
(max.)**
99 Blöcke

**Minimale
Etikettenlänge**
30 mm

Text
Max. 1800 Zeichen

**Einstellung der
Bandlänge**
Auto, 10 ~ 999 mm
(je nach Einstellung
des Etikettentyps)

**Einstellungen für
den Rand des
Bandes**
Siehe
Benutzerhandbuch

Zeilenformat
Ja

**Horizontale
Ausrichtung**
Links- / Rechtsbündig,
Mittig, Blocksatz

**Text einfügen/
überschreiben**
Nur einfügen

**Drucken
(Software)**

**Kopien drucken
(wiederholter Druck)**
Ja (1-99)

Spiegeldruck
Ja

Nummerierung
Ja (1-99)
Simultan, Erweitert, Oktal,
Dezimal, Hexadezimal

Druckvorschau
Ja

Vertikaler Druck
Ja (in der Einstellung des
Etikettentyps)

**Gedrehter Text (für
Kabelbeschriftung)**
Einmal drehen |
Drehen und
wiederholen