



Hauptmerkmale

Baureihe	EcoStruxure
Produktname	Panel Server Entry
Produkt- oder Komponententyp	Gateway
Kurzbezeichnung des Geräts	PAS400
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	110 - 277 V AC 50/60 Hz
Kommunikations-Gateway	Ethernet TCP/IP zu drahtlosen Geräten

Zusatzmerkmale

Max. Leistungsaufnahme in W	3,5 W 110 - 277 V
Kommunikationsnetztyp	Ethernet, 10/100BASE-T WLAN2,4 GHz WLAN5 GHz Drahtlos, IEEE 802.15.4
Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	1 RJ45: Ethernet
Anzahl der Geräte	20 server device(s) IEEE 802.15.4 - mixed
Anzahl der Klientenverbindungen	64 Modbus TCP/IP
Speicherkapazität	512 MB NAND
Anzahl der Eingänge	0
Anschlüsse - Klemmen	Stromversorgung: Schraubklemmenleiste (oben) 1,5...2,5 mm² Kabel(n) Kommunikation: Schraubklemmenleiste (unten) 0,14...1,5 mm² Kabel(n)
[M] Anzugsdrehmoment	Stromversorgung: 0,6 Nm Kommunikation: 0,25 Nm
Drahtabsolierungslänge	Stromversorgung: 7 mm Kommunikation: 7 mm
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]cULus[RETURN]CB[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]FCC[RETURN]RoHS[RETURN] Marine[RETURN]ANSI RF[RETURN]IACS E10

Normen	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 Teil 15 Klasse A EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339
Tiefe	70,2 mm
Höhe	93 mm
Breite	54 mm
Produktgewicht	163 g
Datenaufzeichnung	Datenprotokolle
Datenpuffer für die Veröffentlichung in der Cloud	1 Monat(e)
Funktion verfügbar	Integrierte Webseite für Konfiguration und Aktualisierung Diagnosefunktionen Diagnosebericht Diagnose der Kommunikation Energiemanagement Mit integriertem Webserver Firmware-Update Konfiguration der Sicherung/Wiederherstellung Konfigurierbares Ereignis Ereignisprotokollierung
Produktspezifische Anwendung	Drahtloses Netzwerksystem von Schneider Electric
Webdienste	HTTPS-Server SFTP-Veröffentlichung (CSV / JSON) HTTPS publication (CSV / JSON)
Kommunikationsdienst	Geräteprofil für Webdienste (DPWS) Modbus TCP-Server SNTP-Client DHCP-Klient
Inbetriebnahme-Schnittstelle	EcoStruxure Power Commission Desktop Webseite
Echtzeituhr	Mit RTC-Batteriesatz Ohne jegliche Benutzerkalibrierung
Zeitsynchronisationsprotokoll	NTP SNTP
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Spezialist für Einrichtungen EcoStruxure Gebäudebetrieb EcoStruxure Strombetrieb EcoStruxure Experte für Stromüberwachung EcoStruxure Anlageberater EcoStruxure Energie-Drehscheibe EcoStruxure Ressourcen-Berater

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Schutzart (IP)	IP40 (Vorderseite) IP20 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	0 - 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,300 cm
VPE 1 Breite	5,900 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	238,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,151 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	360
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	95,680 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------