



SL-250SW/EN

Best.-Nr.: 1001157

PRODUKTFINOS

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox mit 30-cm-Koaxial-Hornlautsprecher (12"),

entwickelt für Außenanwendungen, mit hervorragender Musikqualität. Der SL-250SW/EN ist optimal für den Einsatz in vielen Veranstaltungsorten wie z. B. Flughäfen, Megastores und Stadien geeignet.

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox, 250 W,

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- 30-cm-Koaxiallautsprecher (12") mit Hochtontreiber und Frequenzweiche
- Sehr gutes Klangbild
- IP66-geprüft
- ABS-Gehäuse mit Metallschutzgitter
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Sicherungsseil im Lieferumfang
- Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

SL-250SW/EN

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	250 W
Nennbelastbarkeit	250/125/63 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	85-19000 Hz
System	2-Wege-Koaxial
Tieftöner	30 cm (12")
Hochtöner	Hochtontreiber
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	99,6 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	122,5 dB
Abstrahlwinkel	H60°/V70°
Abstrahlwinkel horizontal	60°
Abstrahlwinkel vertikal	70°
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen	425 x 418 x 390 mm
Breite	425 mm
Höhe	418 mm
Tiefe	390 mm
Gewicht	19,7 kg
Eingänge	Schraubterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,52 x 0,44 x 0,54 m
Bruttogewicht	23,5 kg
Nettogewicht	19,7 kg

SL-250SW/EN

EAN-Code	4007754425864
Nettogewicht	19,7 kg