

SM-2

Best.-Nr.: 0291870

PRODUKTINFOS

Schallpegel-Messgerät

(Klasse 2), Einhandbedienung

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Max-Hold- und Data-Hold-Funktion
- A- und C-Bewertung, slow und fast
- Zusätzlicher Ausgang für DC/˜ V über 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Lieferung mit praktischer Nylon-Tragetasche

TECHNISCHE DATEN

SM-2	
Anzeige	3½-stellig, LCD 17mm
Frequenzbereich	31,5-8000 Hz
Messbereich, Low	35-100 dB
Messbereich, High	65-130 dB

SM-2

Auflösung	0,1 dB
Genauigkeit	±1,5 dB (94 dB/1 kHz)
Ausgang V~	low: 38 mV/dB, 100 Ω high: 8,3 mV/dB, 100 Ω
Ausgang V DC	10 mV/dB, 100 Ω
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	9-V-Block (n. mitgel.)
Abmessungen	63 x 253 x 30 mm
Gewicht	250 g

SM-2

EAN-Code	4007754174045
Nettogewicht	0,525 kg