



CDX14-2420/8



Best.-Nr.: 1001073

PRODUKTIINFOS

PA-Horntreiber, 70 W, 8 Ω

- Hochwertiger 35-mm-Kompressionstreiber (1,4") mit 60-mm-Schwingspule (2,4") und Neodymmagnet
- Phase-Plug mit maximaler Modalunterdrückung
- Tiefgezogene Titan-Membran und Polyimid-Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 1200 Hz (12 dB/Okt.)

TECHNISCHE DATEN

CDX14-2420/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	800-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	1200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	70 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	140 W
Kennschalldruck	106,5 dB/W/m

CDX14-2420/8

Schwingspulendurchm.	Ø 60 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 36 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 102 mm (4x M6)
Abmessungen	Ø 116 mm x 56 mm
Außendurchmesser	Ø 116 mm
Breite	Ø 116 mm
Höhe	Ø 116 mm
Tiefe	56 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,75 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1,4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,135 x 0,07 x 0,175 m
Bruttogewicht	1,91 kg
Nettogewicht	1,75 kg

CDX14-2420/8

EAN-Code	739894577946
Nettogewicht	1,75 kg