



Überspannungsableiter, Resi9 iPRD C40r, Typ 2+3, Schutzmodule steckbar, 3P+N, 40kA, kompakt 2TE, FM-Kontakt

R9L2C640

EAN Code: 3606486808467

Hauptmerkmale

Produktbereich	Resi9
Produktname	Resi9 iPRD
Produkt- oder Komponententyp	Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
Kurzbezeichnung des Geräts	iPRD C40r
Beschreibung der Pole	3P + N
Fernmeldekontakt	Mit
Typ des Überspannungsableiters	Elektrisches Verteilungsnetzwerk
[Uoc] Leerlaufspannung	6000 V Differentialbetrieb L/N 6000 V Gleichtakt N/PE
Erdungssystem	TT TN-S
Geräteanwendung	Gebäude Gebäude

Zusatzmerkmale

Typ der Überspannungsableiter-Klasse	Typ 2 + 3
Technologie des Überspannungsableiters	MOV + GDT
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230/400 V AC 50/60 Hz
[In] Nennableitstoßstrom	Differentialbetrieb: 20 kA (L/N) Gleichtakt: 20 kA (N/PE)
[Imax] max. Ableitstoßstrom	Differentialbetrieb: 40 kA L/N Gleichtakt: 40 kA N/PE
[Uc] höchste Dauerspannung	Differentialbetrieb: 275 V AC L/N Gleichtakt: 255 V AC N/PE
[Up] Schutzpegel	Differentialbetrieb <1,5 kV Typ 2 + 3 L/N Gleichtakt <1,5 kV Typ 2 + 3 N/PE Differentialbetrieb <1 kV Typ 3 L/N Gleichtakt <1 kV Typ 3 N/PE
[Ures] Restspannung	1000 V L/N 300 V N/PE
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV	335 V L/N 5 s Festigkeit 1200 V N/PE 200 ms Festigkeit 440 V L/N 120 min sicherer Ausfallmodus
[Ifi] Folgestrom	100 A Gleichtakt N/PE
[Isc cr] Kurzschlussfestigkeit	25 kA
Max. Schaltleistung	0,1 A 60 V DC 0,5 A 250 V AC

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Max. netzseitiger Überstromschutz	Schmelztrennschalter gG 100 A Leitungsschutzschalter
Lokale Signalisierung	Betriebszustand: Kennbit (grün) Fehleranzeige: Kennbit (rot)
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	99 mm
Breite	36 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	262 g
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Material	Thermoplastisch
Kabel-Querschnitt	1...1,5 mm² starr Kabel für Fernsteuerung 2,5...6 mm² flexibel Kabel für Leistungsanschlüsse 2,5...10 mm² starr Kabel für Leistungsanschlüsse 6...35 mm² robust verdreht Kabel für Erdungsklemme 6...25 mm² flexibel Kabel für Erdungsklemme
[tA] Antwortzeit	< 25 ns L/N < 100 ns N/PE
Drahtabisolierungslänge	Fernsteuerung: 15 mm für L/N Verbindung 15 mm für PE Verbindung Fernsteuerung: 5 mm für L/N Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1,2 Nm L/N 2 Nm PE Fernsteuerung: 0,4 Nm

Montage

Normen	IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012 EN 61643-11:2018/A11
Produktzertifizierungen	CE
Schutzart (IP)	IP20 mit eingesetzten Schutzmodulen und eingebaut/verdrahtet
Schutzart (IK)	IK05
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,8 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	4,4 cm
VPE 1 Gewicht	296 g
VPE 2 Art	S02

VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	322,104 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Veröffentlichung von Umweltinformationen

[Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
SCIP-Nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No
WEEE	 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.