

CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt



1004360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004360>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Stift, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17, Material Kontakt: Cu-Legierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1004360
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AIB
GTIN	4055626472539
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,353 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,35 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	TR

CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt



1004360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004360>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt ersetzt 1884092 CK1,6-ER-0,50ST AG
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Kontakttyp	gerollt

Anschlussdaten


Anschlusstechnik	
Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss	
Abisolierlänge	4 mm
Anschlussquerschnitt	0,34 mm² ... 1 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 17

Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung (vernickelt)
Material Kontaktoberfläche	Ag

Maße

Maßzeichnung	
Breite [w]	3,3 mm
Länge [l]	24,5 mm
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	1,6 mm

CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt



1004360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004360>

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 50
-------------	------


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt



1004360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004360>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,013 kg CO2e
---------	---------------