HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Gehäuse

1424436

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-D-Verschraubung, M1, für Längsbügel, für modulare Kontakteinsätze einfacher Modulbreite, ohne EVO-Verschraubung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424436
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APB
GTIN	4055626372556
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für modulare Kontakteinsätze der einfachen Modulbreite aus dem System HEAVYCON modular

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	M1
Anzahl der Kabelabgänge	1
Schutzdeckel	nein
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30,4 mm
Höhe	72 mm
Länge	50 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse)
Material Gehäuse	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Pin

Montage

Montagehinweis	Das Gehäuse kann alle Phoenix Contact -Module mit einfacher Modulbreite aufnehmen. Ausnahme die Push-in-TWIN-Module mit Artikelnummer 1423962 und 1423961 dürfen nicht verwendet werden, weil keine Verdrehsicherung besteht.
	Das Tüllenbasisgehäuse muss durch die EVO-Verschraubung ergänzt werden. Die EVO-Verschraubung ist in 2 Größen erhältlich. Mit ihr kann ein gerader oder seitlicher Kabelabgang erstellt werden. Die Montage der EVO-Verschraubung erfolgt

	zum Beispiel mit Hilfe der Hand oder einer Rohrzange
	Das Gehäuse kann alle Phoenix Contact Module mit einfacher Modulbreite aufnehmen. Ausnahme die Push-in-TWIN-Module mit Artikelnummer 1423962 und 1423961 dürfen nicht verwendet werden, weil keine Verdrehsicherung besteht.


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	12
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Maßzeichnung




Abbildung kann gegebenenfalls weitere Produkte enthalten.

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436

DNV
Zulassungs-ID: TAE000037S

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de