# WP-PA HF 42,5 BK - Schutzschlauch

3241089

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241089

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 36 mm, Gesamtlänge: 25 m

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3241089 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356736534 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.850 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.850 g |
| Zolltarifnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schutzschlauch |
| Zugfestigkeit GRP | 100 N |

### Maße

Außenmaß

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,5 mm |

Innenmaß

| | |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | PA 6 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Biegeradius, dynamisch | 150 mm |
| Biegeradius, statisch | 90 mm |
| Zugfestigkeit | 100 N |
| Halogenfreiheit | ja |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP68 |
| | IP69K |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |
| Kurzzeittemperatur | 150 °C |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241089

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E86359

**LR**

**VDE Zeichengenehmigung**

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE0000188_Rev-1

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27430304 |
| ECLASS-15.0 | 27430304 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001177 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de