

Datenblatt Art. 938.201

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

LOOP IN CHARGE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1.5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1.5mm ²
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB A&C Charger 22 W (42,5 mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port		USB A&C Charger 22 W (42,5 mm) Output voltage / Output current / Output power C-port	
	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W		DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W
	DC 15.0 V 1.4 A 21 W		DC 15.0 V 1.4 A 21 W
	DC 20.0 V 1.1 A 22 W		DC 20.0 V 1.1 A 22 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port		Output voltage / Output current / Output power Q-port	
	DC 5.0 V 3.0 A 15 W		DC 5.0 V 3.0 A 15 W
	DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W		DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W
	DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W		DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)		Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	
	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W		DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W
Durchschnittseffizienz C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		Average active efficiency C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	
	83.0 %		83.0 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W		C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	
	86.4 %		86.4 %
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W		C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	
	86.9 %		86.9 %
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W		C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	
	86.5 %		86.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	
	83.1 %		83.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W		Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	
	85.4 %		85.4 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W		Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	
	86.0 %		86.0 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W		C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	
	83.9 %		83.9 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %	C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %	C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %
Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %	Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %
Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %	Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %
Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %	Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast		No-load power consumption	
0.09 W		0.09 W	
Ladestandard		Charging standards	
Power Delivery		Power Delivery	
USB 3.1 PD		USB 3.1 PD	

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
------------------------------	----------------------------

Material Gehäuse Funktionseinsatz : PA66 GF25 UL94 V0(3), schwarz		Material Housing functional insert: PA66 GF25 UL94 V0(3), black	
1x Kabeldurchführung 23mmx12mm		1x Cable gland 23mmx12mm	
Lieferumfang 1x LOOP IN CHARGE mit Abdeckung Kabeldurchführung 1 x Befestigungsschraube		Scope of delivery 1x LOOP IN CHARGE with cover cable gland 1 x fastening screw	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
----------------------	--------------------------

Maximale Höhe 0 - 2000m		Maximum height 0 - 2000m	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C - 35 °C		Surrounding temperature during mounting and use 5 °C - 35 °C	
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20 °C - 60 °C		Surrounding temperature during transport and storage -20 °C - 60 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 % - 90 %		Relative humidity (non-condensing) 10 % - 90 %	
Luftdruck 80-108 kPa		Air pressure 80-108 kPa	
Schutzart IP20		Protection type IP20	