



Kleinverteiler für Aufputzmontage bestehend aus: Gehäuse, 4-reihig, 48 TE, mit PE/N-Steckklemmen, mit FI-N-Erweiterungsklemme, vorverdrahtet und bestückt mit: 2x FI 40 A (3P+N), 9x LS Schalter 1-polig 16 A, 1x LS Schalter 3-polig 20 A, 1x Überspannungsableiter Typ 2, 1x Hauptleitungsabzweigungsklemme

Hauptmerkmale

Baureihe	AMIGO
Produktname	Kleinverteiler Aufputz
Kurzbezeichnung des Geräts	ABNAA104F01
Produkt oder Komponententyp	Wandgehäuse
EAN Code:	4015153891852
Verpackungseinheit:	1 Stk.
Zolltarif Nr.:	85381000

Technische Daten

Breite	300 mm
Höhe	620 mm
Tiefe	106 mm
Farbe	ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß
Montageart	Aufputz
IP-Schutzart	IP30 gemäß DIN EN 60529
Schutzklasse:	II, schutzisoliert
Material des Gehäuses	Kunststoff
Oberfläche	---
Türverschluss:	---
Anzahl Türen:	---
Anzahl Schlösser:	---
Platzeinheiten auf Gerätetragschienen:	48
IK-Schutzart	IK05 gemäß IEC 62262 - 0,7 Joule
Überspannungskategorie	III

Umgebungsbedingungen

Aufstellungsort	Innenaufstellung
Umgebungstemperatur Mittelwert (24h)	+35°C
Umgebungstemperatur Maximalwert	+60°C
Umgebungstemperatur Minimalwert	-5°C
Relative Luftfeuchtigkeit Dauerhaft	50% / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit Kurzzeitig	100% / +25°C
Abstrahlbare Verlustleistung in Watt (20K)	16,5 W

Elektrische Daten

Bemessungsspannung U_n AC in Volt	400 V
Bemessungsstrom I_{nA} in Ampere der SK	63 A
Bemessungsbelastungsfaktor RDF	0,8
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} in Kilo-Volt	2,5 kV
Bemessungsfrequenz f_n in Hertz	50/60 Hz