



Kleinverteiler für Hohlwandmontage bestehend aus:
Mauerkasten mit Stahlblech Gerätetragschiene, 4-reihig, 48 TE ,
Blendrahmen mit Volltür aus Stahlblech, mit PE/N-
Steckklemmen, mit FI-N-Erweiterungsklemme, vorverdrahtet
und bestückt mit: 2x FI 40 A (3P+N), 9x LS Schalter 1-polig 16
A, 1x LS Schalter 3-polig 20 A, 1x Überspannungsableiter Typ
2, 1x Hauptleitungsabzweigklemme

Hauptmerkmale

Baureihe	AMIGO
Produktname	Kleinverteiler Unterputz / Hohlwand
Kurzbezeichnung des Geräts	ABNAH104F01
Produkt oder Komponententyp	Unterputzgehäuse
EAN Code:	4015153891869
Verpackungseinheit:	1 Stk.
Zolltarif Nr.:	85381000

Technische Daten

Breite	350 mm
Höhe	749 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß
Montageart	Unterputz / Hohlwand
IP-Schutzart	IP30 gemäß DIN EN 60529
Schutzklasse:	II, schutzisoliert
Material des Gehäuses	Kunststoff / Metall
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Türverschluss:	flacher Türverschluss mit Schnapptechnik
Anzahl Türen:	1, Volltüre mit Scharnier
Anzahl Schlösser:	---
Platzeinheiten auf Gerätetragschienen:	48
IK-Schutzart	IK05 gemäß IEC 62262 - 0,7 Joule
Überspannungskategorie	III

Umgebungsbedingungen

Aufstellungsort	Innenaufstellung
Umgebungstemperatur Mittelwert (24h)	+35°C
Umgebungstemperatur Maximalwert	+60°C
Umgebungstemperatur Minimalwert	-5°C
Relative Luftfeuchtigkeit Dauerhaft	50% / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit Kurzzeitig	100% / +25°C
Abstrahlbare Verlustleistung in Watt (20K)	16,5 W

Elektrische Daten

Bemessungsspannung U_n AC in Volt	400 V
Bemessungsstrom I_{nA} in Ampere der SK	63 A
Bemessungsbelastungsfaktor RDF	0,8
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} in Kilo-Volt	2,5 kV
Bemessungsfrequenz f_n in Hertz	50/60 Hz