



USB-C PD auf Dual-HDMI-Monitor-Adapter für Laptop und Tablet

Multiport-Adapter mit USB Typ C-Stecker auf zwei HDMI (bis zu 4K@60Hz), USB-A (480 Mbit/s) und USB Power Delivery (100 W) Ports, Aluminium, schwarz

Part No.: [154321](#)

EAN-13: 0766623154321 | UPC: 766623154321

USB-C Multiport-Adapter auf Dual-HDMI erweitert Ihren Arbeitsplatz für Multitasking - plus 100 W Power Delivery-Ladefunktion

Werden Sie produktiver mit diesem Manhattan USB-C PD auf Dual-HDMI Monitor-Adapter. Der vielseitige Adapter lässt Sie Ihr USB-C-Gerät an zwei HDMI-Bildschirme anschließen und gleichzeitig mit bis zu 100 W laden.

Riesige 4K-Auflösung

Arbeiten Sie mit gestochen scharfen Bildern bei einer Auflösung bis zu 4K@60 Hz auf einem oder 4K@30 Hz auf zwei Bildschirmen. Egal, ob Sie mit mehreren Anwendungen arbeiten, detaillierte Grafiken analysieren oder UHD-Videos schauen - dieser Adapter bietet exzellente Bildqualität und flüssige Darstellung.

Multi-Monitor-Setup mit Multi-Stream Transport (MST)

Maximieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit Multi-Stream Transport (MST), der den Modus "Vollständig erweitert" über drei Bildschirme ermöglicht - Ihren Laptopscreen und zwei externe Monitore. Mit unterschiedlichen Inhalten auf jedem Bildschirm können Sie Aufgaben effizient bearbeiten und Ihren Workflow optimieren.

Power Delivery für effizientes Laden

Versorgen Sie Ihr Notebook oder Tablet den ganzen Tag über mit Strom - dank

USB Power Delivery (PD) mit bis zu 100 W. Schließen Sie einfach ein externes PD-Ladegerät an, um Ihr Gerät optimal mit Energie zu versorgen, während Sie alle Funktionen des Adapters nutzen.

USB-A-Port für Maus oder Tastatur

Der USB 2.0 Typ-A-Port bietet Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und eignet sich zum Anschließen von Peripherie wie Maus, Tastatur oder USB-Stick.

Breite Kompatibilität und einfache Plug-and-Play-Installation

Dieser Adapter ist mit allen USB-C-Geräten mit DP-Alt-Mode-Unterstützung kompatibel, darunter beliebte Modelle wie Chromebook[™], Pixel[™] und Samsung[®] Galaxy Tab. Dank einfacher Plug-and-Play-Installation können Sie sofort loslegen - keine Treiber oder Software erforderlich. Der Adapter ist kompatibel mit Windows[®], Chrome OS[™] und Android[™] und damit eine exzellente Ergänzung für nahezu jede Arbeitsumgebung.

Merkmale:

- Zum Anschluss Ihres USB-C-Gerätes an zwei HDMI-Displays bei gleichzeitiger Ladung mit Power Delivery
- Auflösung bis zu 4K@60Hz bei Bildausgabe auf einem oder 4K@30Hz auf zwei Monitoren
- Lädt Ihren Laptop mit USB Power Delivery (PD) bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
- Verwendet Multi-Stream-Transport (MST) für den Anzeigemodus Vollständig Erweitert (unterschiedliche Bilder auf Laptop, Monitor 1 und 2)
- Ein USB 2.0 Typ A-Port mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und Geräteladung bis zu 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- USB-A-Port zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder Speichermedien (und mehr) oder zum Aufladen und Synchronisieren eines mobilen Geräts
- High Dynamic Range (HDR) für perfekten Kontrast und brillante Farben
- 4:4:4 Chroma-Subsampling
- Konform mit DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows[®], Chrome OS[™] und Android[™]
- Kompatibel mit den Schnittstellen USB4[®] und Thunderbolt[™] 3 / 4
- Vollständig HDCP 2.3-konform, abwärtskompatibel
- Robustes, kompaktes Aluminiumgehäuse, für Schreibtisch und unterwegs gleichermaßen geeignet
- Hinweis: Funktioniert mit macOS[®], iPadOS[®] und iOS[®], aber nur mit Single-Stream-Transport (SST) für den Anzeigemodus Dupliziert

(gleiches Bild auf dem Laptop-Bildschirm und beiden Monitoren) sowie
Begrenzt Erweitert (gleiches Bild auf beiden externen Monitoren)

- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- DP 1.4 Alt Mode über USB-C
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Allgemein

- Video:
 - Verfügbare Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
 - Wenn ein HDMI-Port verwendet wird, beträgt die maximale Auflösung 4K (3840 x 2160 Pixel) bei 60 Hz
 - Wenn beide HDMI-Ports gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Auflösung pro Bildschirm 4K (3840 x 2160 Pixel) bei 30 Hz
- Stromversorgung über USB (außer Ladefunktionen)
- USB-C PD-Ladeport: 100,0 W (20,0 V bei 5,0 A) max.
- Einstellungen Spannung/Stromstärke (max.):
 - 5,0 V / 3,0 A
 - 9,0 V / 3,0 A
 - 12,0 V / 3,0 A
 - 15,0 V / 3,0 A
 - 19,0 V / 5,0 A
 - 20,0 V / 5,0 A

Anschlüsse

- 1 x 24-pol. USB-C-Stecker
- 2 x 19-pol. HDMI-Buchse
- 1 x 4-pol. USB-A-Buchse
- 1 x 16-pol. USB-C Power Delivery-Buchse

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 59 x 52 x 12 mm
- Nettogewicht: 35 g
- Bruttogewicht: 65 g
- Kabellänge: 0,15 m
- Kabeldurchmesser: 32 AWG

- Aluminiumgehäuse

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 60°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 - 80°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 5 - 90% RH

Systemvoraussetzungen:

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS oder Android
- Hinweis: Die Auflösung unter Chrome OS ist auf 4K@30Hz begrenzt

Lieferumfang:

- USB-C auf Dual-HDMI-Konverter
- Anleitung



