

USB-C auf Gigabit Ethernet-Netzwerkkabel, 2 m

USB Typ C-Stecker auf RJ45-Stecker, Adapterkabel, USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) mit 5 Gbit/s, Cat6-LAN mit 10/100/1000 Mbit/s, FTP, geflochtene Ummantelung, Aluminiumtülle, schwarz/silber

Part No.: 394826

EAN-13: 0766623394826 | UPC: 766623394826

USB auf Ethernet-Kabel für eine stabile kabelgebundene Internetverbindung an Laptop, MacBook oder Tablet - ohne separaten Adapter

Das Manhattan USB Typ-C auf RJ45-Netzwerkkabel ist die perfekte Lösung für USB-C-Geräte ohne integrierten Ethernet-Port - ganz ohne zusätzlichen Adapter kann es direkt mit einem Router oder Switch verbunden werden. Im Gegensatz zu WLAN, das durch Störungen, Entfernung oder Hindernisse beeinträchtigt werden kann, bietet diese kabelgebundene RJ45-Ethernet-Verbindung eine konstante und zuverlässige Internetverbindung. Besonders bei Videokonferenzen, Online-Gaming und Streaming ist diese Stabilität entscheidend.

High-Speed-Datenübertragung

Das Kabel unterstützt Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten (1000 Mbit/s), was schnelle Downloads, reibungslose Uploads und unterbrechungsfreies Streaming ermöglicht - ideal für Nutzer mit hohem Bandbreitenbedarf bei Arbeit oder Entertainment.

Einfache Plug-and-Play-Installation

Dank Plug-and-Play ist die Einrichtung kinderleicht - ohne zusätzliche Treiber

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

oder Software. Das Kabel ist mit mehreren Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS und Android.

Stabilität und starke Schirmung für hohe Netzwerkansprüche

Das Netzwerkkabel ist mit FTP-Aluminiumfolien-Abschirmung ausgestattet, die EMI- und andere Störquellen minimiert. Die geflochtene, verknotungsfreie Ummantelung ist äußerst robust und verhindert Kabelbruch. Eine Zugentlastung an den robusten Aluminium-Steckern sorgt für Flexibilität.

Erhöhte Sicherheit

Eine kabelgebundene Verbindung ist in der Regel sicherer als WLAN, da sie weniger anfällig für Hacking oder Interferenzen ist. Dadurch ist das USB-C-auf-Ethernet-Kabel eine hervorragende Wahl für alle, die eine sichere Verbindung bevorzugen.

Merkmale:

- Bietet eine schnelle, zuverlässige und sichere kabelgebundene Internetverbindung für USB-C-Geräte ohne Ethernet-Anschluss
- High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbit/s für schnellere Downloads, reibungsloses Streaming und Lag-freies Gaming
- Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS® und Android™
- Kompatibel mit Laptops und Tablets führender Marken wie HP®, Apple® MacBook® Pro / Air, iPad® Pro, Lenovo®, Asus®, Acer®, Dell® und mehr
- Kompatibel mit den Schnittstellen USB4® und Thunderbolt™ 3 / 4
- FTP mit Komplettschirmung aus Aluminiumfolie zur Reduzierung von Interferenzen
- Geflochtene, verknotungsfreie Ummantelung mit strapazierfähiger Zugentlastung
- Robuste Aluminiumtülle für höchste Bruchsicherheit
- Standard 8P8C-Design, kompatibel mit allen RJ45-Netzwerkanschlüssen
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:
- CE
- RoHS

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

- REACH
- FCC
- UKCA


Allgemein
- Unterstützte Datenübertragungsraten: bis zu 1 Gbit/s
- Max. Betriebsfrequenz: 250 MHz
- Schirmung: Aluminiumfolie (F/UTP)
- Leitung: 100% reiner, blanker Kupfer (Cu)
- Mantel: geflochtenes Nylon
- Tülle: Aluminium mit Zugentlastung
- 26 AWG
- Länge: 2 m
- Äußerer Durchmesser (OD): 5,6 mm
- Nettogewicht: 78 g
- Bruttogewicht: 97 g

Anschlüsse
- 1 x 24-pol. USB-C-Stecker
- 1 x RJ45-Stecker

Umgebungsbedingungen
- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 - 70°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 10 - 90% RH

Systemvoraussetzungen:
- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, Linux, iPadOS oder Android

Lieferumfang:
- USB-C auf Gigabit Ethernet-Netzwerkkabel, 2 m



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.









Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.