



TV-NVR1508 (V1.0R)

INFORMATIONEN ZUM SETUP

UPC-Strichcode	710931111538
UPC-Nummer auf Umkarton	10710931111535
Seite des Produkts	https://www.trendnet.com/langge/products/8-port-nvr/8-channel-h265-4k-8mp-uhd-poe-nvr-TV-NVR1508
Weitere Bilder	https://www.trendnet.com/langge/support/support-detail?prod=150_TV-NVR1508
Wesentliche Suchbegriffe	4k UHD Unterstützung, 8MP, H.265 Poe nvr, PoE nvr, 4K Kamera, 4K IP- Kamera, POE-Kamerasystem, poe Kamerasystem, nvr, Netzwerk Videorekorder, nvr-System, nvr-Kamera, cctv Videoüberwachung, nvr-Überwachungssystem, nvr-cctv, 4K-Überwachungskamerasystem, 8-Kanal 4K-HD-PoE-NVR, PoE, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, PoE-Gesamtleistung 80 Watt, SATA I/II, HDD, SSD, zwei Buchten, Gigabit-Netzwerk-Port, HDMI, VGA, Audioeingang und -ausgang, USB-Ports, Aufzeichnung bei Bewegungserkennung, HD-Video, Voll-HD, 30 fps, H.264, erweiterte Wiedergabe, dynamische DNS, dyn.com, NO-IP.org, IPv6, IPv4, ONVIF,
Paketgröße	42,5 x 10,0 x 27,0cm (17 x 4 x 11 Zoll)
Paketgewicht	3,01kg (33 Pfund)
Geräte pro Verpackung	5
Abmessungen der Verpackung	53 x 44 x 29cm (21 x 18 x 12 Zoll)
Gesamtgewicht	13,69kg (7,26 Pfund)
Harmonisierter Tarifcode	8525804000
ECCN	5A991
Herkunftsland	Taiwan
Verfügbarkeitsdatum	März 2023
Garantie	3 Jahre Begrenzte



8-Kanal H.265 4K (8MP) PoE NVR

TV-NVR1508 (v1.0R)

- Einfache Cloud-P2P-QR-Code-Installation
- Eigenständiger 8-Kanal-UHD-PoE-Netzwerk-Videorekorder
- 8MP (4K) gleichzeitige Kamera-Streams mit bis zu 240fps
- Unterstützt acht 4K-Kamerakanäle
- Unterstützt H.265-Videoencodierung für hohe Qualität und niedrige Bandbreitenströme
- Plug-and-Play bis zu 8 PoE-Kameras*
- Gleichzeitige 4K HD-Videoaufzeichnung für alle Kanäle
- Ein interner 3,5 Zoll SATA-Laufwerksschacht unterstützt bis zu 12 TB Speicherplatz (HDD separat erhältlich)
- Externer USB-Anschluss unterstützt bis zu 128 GB
- Über einen Monat kontinuierliche 4K HD-Videoaufzeichnung**
- Fortschrittliche Videowiedergabe
- Hardware zur Rackmontierung inbegriffen
- PoE Gesamtleistung: 80 Watt
- ONVIF zertifiziert

Der eigenständige 8-Kanal H.265 4K (8MP) PoE NVR von TRENDnet, Modell TV-NVR1508, bietet eine umfassende, rackmontierbare Kameraverwaltungslösung. Der NVR mit 8 Ports vernetzt und versorgt bis zu acht PoE-Kameras*. Installieren Sie bis zu 12 TB Speicherplatz (Festplatten nicht im Lieferumfang enthalten), um über einen Monat lang ununterbrochen Videos von acht 4K HD PoE-Kameras** aufzuzeichnen. Der TV-NVR1508 bietet eine erweiterte Videowiedergabe und arbeitet mit kostenlosen iOS®/Android™-Apps.



Eigenständiger HD NVR

Dieser eigenständige H.265 HD NVR unterstützt eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 12 TB und versorgt bis zu acht PoE-Netzwerkcameras (Festplatte, Kameras und Display nicht im Lieferumfang enthalten).



Einfach einzurichten


Der NVR erkennt automatisch TRENDnet PoE Kameras und versorgt sie mit Strom*; schließen Sie einfach kompatible TRENDnet PoE Kameras an und beginnen Sie mit der Aufzeichnung von Überwachungsvideos.



Unterstützt 4K

Schließen Sie ein 4K-Display an die HDMI-Schnittstelle des 8-Port-NVRs an, um acht 8MP 4K UHD-Kamerakanäle anzuzeigen.

ILLUSTRATION EINES NETWORK



EIGENSCHAFTEN



PoE-Ports

Schließen Sie TRENDnet PoE-Netzwerkcameras* über Plug-and-Play an die acht PoE-Ports mit einer Gesamtleistung von 80 W an und spielen Sie sie ab.



Display-Anschlüsse

HDMI bis zu einer Auflösung von 4K



Maus inbegriffen

Unterstützt Maus und Tastatur (Tastatur separat erhältlich)



Fernzugriff

Greifen Sie über das Internet auf den 4K PoE-NVR zu



Kameraverwaltung

Mit diesem 4K-Kamerasystem können Sie für jede Kamera die Bildschirmanzeige (OSD), Bildeinstellungen, PTZ-Funktionen, Bewegungserkennung, Privatsphärenmasken und Videoverluste verwalten



geplante Aufzeichnungen

Erstellen Sie wöchentliche Zeitpläne für die kontinuierliche Aufzeichnung und Bewegungserkennung für jede Kamera mit Videoüberschreibung, wenn der Speicher voll ist



Unterstützt Dynamic DNS

Unterstützung für dyn.com und ipddns.cc



Speicher

Ein interner 3,5 Zoll SATA-Laufwerksschacht am 8-Port-NVR unterstützt bis zu 12 TB Gesamtspeicher (HDD nicht im Lieferumfang enthalten)



Audio-Anschlüsse

Audio-Eingänge und Ausgänge



Rackmontierung

Hardware zur Rackmontage für den 8-Port-NVR ist im Lieferumfang enthalten



Kameraeinrichtung

Der 8-Port-NVR erkennt automatisch TRENDnet-Kameras* und arbeitet mit ONVIF-PoE-Netzwerkcameras



Videoaufzeichnung

Maximale Auflösung für alle Kameras gleichzeitig: Voll-HD 4K-Video mit 30 fps in H.265-Kompression



Fortschrittliche Wiedergabe

Fortschrittliche Wiedergabe archivierter Videos mit Zeitplanansicht und Kalender für schnellen Überblick



IPv6

Unterstützt IPv6



Netzwerk-Uplink-Port

Gigabit Ethernet Netzwerk-Uplink-Port



USB-Ports

Ein USB-Anschluss für die mitgelieferte Maus und einer für Videoexport



Mobile App

Liveansicht auf Mobilgerät mit kostenlosen iOS® und Android™ Apps



Live-Ansicht

Mehrere Kamera-Anzeigeoptionen



Videoaufzeichnung

Über einen Monat Aufzeichnung pro Kamera mit 12 TB Speicherplatz (HDD nicht enthalten) und 8 x 4K-Kameras bei 30 fps (H.265-Komprimierung, mittlere VBR)



Video-Export

Schnelles Exportieren und Archivieren aufgezeichneter Videos



ONVIF

Dieser NVR mit 8 Ports ist ONVIF-konform

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Videoeingang

- H.265 / H.264
- Bis zu 8 Kameras
- Max. frame rate: 240fps

Videoeingang

- HDMI bis zu 4K 3840 x 2160
- VGA bis zu 1920 x 1080

Audio

- Eingang: 8 Kanäle, G.711 u-law 8K & AAC
- Ausgang: RCA-Anschluss (0,7Vp-p, 300 - 3000Hz)

Aufzeichnung

- Bis zu 8 MP Auflösung
- H.265 / H.264
- Max. network throughput: 64Mbps
- 8-Kanal Simultanaufzeichnung bis zu 1080p / 30bps
- SATA-Schnittstelle für HDD oder SSD mit jeweils bis zu 12 TB Speicherplatz

Play-back

- Wiedergabeauflösung: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Hardware-Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Geräteschnittstelle

- 1 x Gigabit-Netzwerk-Port
- 8 x 100Mbps PoE-Ports
- 2 x USB 2.0 Ports
- 1 HDMI-Port
- 1 x VGA-Anschluss
- 1 x SATA-Anschluss (bis zu 12TB)
- Analog-Audioausgang
- Stromausgang
- Netzschalter

PoE-Ports

- Max. 7W pro Anschluss
- Gesamtleistung: 56W

Netzwerkprotokoll

- IPv4, UDP, TCP, ONVIF v2.2
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, SNMP v2
- HTTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP

Betriebstemperatur

- 0° - 40° C (32° - 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 80% nicht-kondensierend

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Maße

- 300 x 227 x 53mm (15 x 12 x 1,8 Zoll)

Gewicht

- 1kg (2,3 Pfund)

Leistung

- Eingang: 100 - 240V AC 50/60 Hz
- Ausgang: 48V 1,5A
- Max. Verbrauch: 6W (ohne Kamera)

Verwaltungsschnittstelle

- Live-Ansicht: Gleichzeitige 1 / 4 / 9 / 16 Aufteilung
- Manuelle, zeitgesteuerte (kontinuierliche, Ereignis-) Aufzeichnung
- Video-Export
- Externer USB-Speicher: Firmware-Upgrade, Import/Export von Konfigurationsdateien und Protokollen, Export von aufgezeichneten Videodateien, Suchen und Wiedergeben von Videos direkt vom externen Speicher
- Lokale Live-View-Einstellungen: Definition von Bildschirm-Layout und Reihenfolge, in der die Kanäle angezeigt werden
- Alarmmeldungen: Bewegung, Alarm und Videoverlust
- Unterstützte dynamische DNS-Dienste: dyndns.org und ipddns.cc
- Verwaltungseinstellungen: maximal 15 Benutzerkonten

Sentinel-App

- Kostenlose iOS™ und Android™ App
- Live-Kamera-Video anzeigen
- Push-Benachrichtigungen
- Schnappschüsse und Videos aufzeichnen
- Wiedergabe

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- TV-NVR1508
- Optische Maus
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Netzadapter (48V, 1,5A)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.

*Siehe Liste kompatibler Kameras

**Über einen Monat kontinuierliche Aufzeichnung von 8 Kameras in 4K-Auflösung bei 30 fps (H.265-Kompression, mittlere VBR) mit 12 TB Speicherplatz (HDD nicht enthalten)