

# DHM330\_230V

Dickenhobelmaschine



- Dickenhobeltisch aus Stahlblech mit Aufgabe und Abnahmetisch
- Skala für die eingestellte Durchlasshöhe
- Durchlasshöhe über Handkurbel verstellbar
- Schnitttiefenmessung (eingestellte Spanabnahme für das zu bearbeitende Werkstück)
- max. Spanabnahme
  - 2,8 mm (für Hobelbreiten < 152 mm)
  - 0,8 mm (für Hobelbreiten > 152 mm)
- Montagelöcher für Befestigung auf Werkbank/Arbeitstisch
- Absauganschluss Ø65,5/101,5 mm

**Lieferumfang:** Hobelmesser montiert (333 x 12 x 1,5 mm, Wendemesser)



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# DHM330\_230V

Dickenhobelmaschine



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	1500	Spannung	230 V / 50 Hz
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min	Aufstellmaß in mm	630 x 580 x 485
min. Werkstücklänge in mm	152	min. Werkstückdicke in mm	5
max. Werkstückdicke in mm	152	Dickenhobel Tischgröße in mm	330 x 235
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	0,8   2,8	Durchlasshöhe in mm	152
Hobelwellendurchmesser in mm	Ø50 x 330	Hobelwellendrehzahl in min-1	8500
Hobelmesseranzahl	2	Schall-Leistungspegel in dB(A)	96,8
Schall-Druckpegel in dB(A)	83,8	Bruttogewicht in kg	33
Nettogewicht in kg	31	Verpackungsbreite in mm	410
Verpackungslänge in mm	630	Verpackungshöhe in mm	480
EAN Code	9120132141073		

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**