

SB18B16VN_230V

Ständerbohrmaschine



- Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- Bohrtisch höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenanschlag
- Zentrierlaser
- Bohrgeschwindigkeitseinstellung über Drehknopf von 350 - 2500 min⁻¹

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter B16 (Ø1-16mm)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SB18B16VN_230V

Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	550
Ausladung in mm	115
max. Bohrleistung Stahl in mm	Ø 16
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	300
Säulendurchmesser in mm	58,5
Bohrspindelaufnahme	MK2 / MT2
Schall-Druckpegel in dB(A)	70
Nettogewicht in kg	22,500
Verpackungslänge in mm	660
EAN Code	9120132140618

Spannung	230 V / 50 Hz
Tischgröße in mm	Ø 220
Bohrspindeldrehzahl in min-1	350 - 2500
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	420
max. Tisch Beladung in kg	30
Schall-Leistungspegel in dB(A)	84
Bruttogewicht in kg	24
Verpackungsbreite in mm	380
Verpackungshöhe in mm	275

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**