

SB253VH_230V

Ständerbohrmaschine



- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- neigbarer (+/- 45°) Bohrtisch über Zahnstange höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmshebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenanschlag
- Frequenzumrichter + anwählbarer 2 Stufen-Drehzahlrange
(I): 50-700 min⁻¹ (II): 50-3000 min⁻¹ mittels Riemenumlage
- schwenkbarer Arbeitstisch +/-45°

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter bis 16 mm Bohrer-Aufnahme, Austreibkeil



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SB253VH_230V

Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1100
Ausladung in mm	215
Tischgröße in mm	315 x 315
Bohrspindelaufnahme	MK3/MT3
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	1175
Spindelhub in mm	80
max. Tisch Beladung in kg	30
Schall-Leistungspegel in dB(A)	84
Bruttogewicht in kg	87
Verpackungsbreite in mm	540
Verpackungshöhe in mm	310

Spannung	230 V / 50 Hz
Aufstellmaß in mm	710 x 390 x 1620
max. Bohrleistung Stahl in mm	25
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	685
Säulendurchmesser in mm	80
T-Nutengröße in mm	14
Bohrspindeldrehzahl in min-1	(I): 50-700 (II): 50-3000
Schall-Druckpegel in dB(A)	70
Nettogewicht in kg	82
Verpackungslänge in mm	1.410
EAN Code	9120058379819

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**