

WZK119ECO

Werkzeugkasten



- 10 x Stecknusseinsatz (1/4"): 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-11-12 mm
- 1 x Zündkerzeneinsatz (1/2"): 21 mm | 16 mm
- 1 x Ratsche (1/2"72 | 1/4"72)
- 1 x Zündkerzeneinsatz (1/2"): 16 mm
- 1 x Kardangelenk (1/2" | 1/4")
- 50 x Bit-Set
- 1 x Bit Adapter
- 1 x Biteinsatz – Schraubendreher
- 1 x Verlängerung (1/4")
- 1 x T-Gleitgriff (1/2") 110mm | (1/4") 250mm
- 1x Steckschlüssel (1/4")
- 1 x Hammer
- 1 x Maßband 3m
- Fach2:
 - 1 x Schere 200 mm
 - 1 x Minisäge
 - 3 x Sägeblätter
 - 1 x Wasserwaage 400 mm
 - 1 x Schneidmesser
 - 5 x Ersatzklingen
 - 9 x Sechskantschlüssel mit Kugelpopf: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- Fach3:
 - 1 x Wasserpumpenzange 225 mm
 - 1 x Schlüssel für Werkzeugkoffer
 - 1 x Kombizange 200 mm
 - 5 x Kombischlüssel: 8-9-10-11-13 mm
 - 1x Seitenschneiderzange 180 mm
- Fach4:
 - 8x Schraubendreher
 - 3 x Präzisionsschraubendreher
 - 1 x Mini-Seitenschneider Zange 160 mm
 - 1 x Mini-Spitzzange 160 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

WZK119ECO

Werkzeugkasten



Technische Details

Bruttogewicht in kg	9,700
Verpackungsbreite in mm	160
Verpackungshöhe in mm	340

Nettogewicht in kg	9
Verpackungslänge in mm	450
EAN Code	9120132140519

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**