

44424049	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2024	EPIC® H-Q 12 SC / BC	

Beschreibung

- Mit 12 Arbeitskontakten in bewährter Crimptechnik
- PE Kontakt mit Schraubanschluss
- Leistungsstarke Crimpkontakte



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-Q 12
Version	Stift / Buchse (Artikel 44424049 / 44424050)
Kontakte	12+PE
Leitungsanschluss	Crimpschluss: 0,14 bis 2,5 mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +120°C kurzzeitig bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	200
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	400V
Bemessungsspannung, UL / CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL / CSA	14A / 10A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
-----------------------------	--------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977
-----------------	--------------------


Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44424049DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.




PD 0019/05_04.18DE

44424049	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2024	EPIC® H-Q 12 SC / BC	



Technische Zeichnungen



Polbild - M



Polbild - F



Maschinen- und Anlagenbau

Info

Kompakter, leistungsstarker Standardeinsatz
Platzsparender Crimpanschluss

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44424049DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------