

10382400	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.11.2019	EPIC® MCS 10 CM / MCB 10 CM	

Beschreibung

- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität.
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen.



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	MC Modul
Kontakte	10
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 – 2,5 mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Artikel Nr.	Einsatz	VPE
10382400	Stift	10
10382500	Buchse	10

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	IEC: 250 V (Nach DIN EN 60664) UL: 600V
Bemessungsstrom	max. 10 A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Isolierkörper	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
-----------------------------	--------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977
-----------------	--------------------


Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10382400DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10382400	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.11.2019	EPIC® MCS 10 CM / MCB 10 CM	


Technische Zeichnungen



M



F



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Windenergie

Info

Leistungs- und Signalmodule können in einem Gehäuse kombiniert werden

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Druckmaschinen, Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10382400DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------