Beschreibung

- Powermodul 2 polig für kompakte Energieübertragung
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
- EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
- Die Michbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität



Allgemeine Kennwerte

Kontakttyp	Buchse
Kontaktzahlen	2
Steckzyklen	500
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V0
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 1,5 – 10 mm²
Passende Rahmen	EPIC® MH 6 Multirahmen EPIC® MH 10 Multirahmen EPIC® MH 16 Multirahmen EPIC® MH 24 Multirahmen
Passende Kontakte	EPIC® MH 4.0mm Kontakte

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsspannung	1000 V (Leiter-Erde); 1000 V (Leiter-Leiter)
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Bemessungsstrom	40 A

Normen/Zulassungen

cURus	nach UL 1977: in Vorbereitung
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	nach EN 45545-2 Anforderungssatz R22 und R23 Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

Technische Zeichnungen



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE