

6160 0010	DATENBLATT
Gültig ab: 21.01.2019	KW Kunststoffwendel

Der Kunststoffwendel ist geeignet zur flexiblen Bündelung von Kabel und Leitungen.



Material:

Polyethylen (PE)
Polyamid (PA)

Technische Merkmale:

Bündelungsbereich
Temperaturbereich

1,5mm bis 40,0mm
PE: -50°C bis +85°C
PA: -40°C bis +120°C

Weitere Eigenschaften:

Reißdehnung

Brandklasse
Halogenfrei
UV-Beständigkeit

PE: 550%
PA: 240%
PA: HB nach UL94

PA

Farbe:

Natur
Schwarz (PA)
Blau
Gelb

Passendes Werkzeug:

Einziehwerkzeug (Art. Nr. 61759940)

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Farbe	Material	Bündelbereich mm	Außen-durchmesser	Wanddicke
6160 0010	Natur	PE	1,5 – 7,0	3,0	0,75
6160 0015	Schwarz	PA	2,0 – 7,0	3,0	0,4
6172 2850	Blau	PE	1,5 – 7,0	3,0	0,75
6172 2856	Gelb	PE	1,5 – 7,0	3,0	0,75
6160 0040	Natur	PE	5,0 – 20,0	6,0	0,8
6160 0045	Schwarz	PA	5,0 – 20,0	6,0	0,6
6172 2851	Blau	PE	5,0 – 20,0	6,0	0,8
6160 0050	Gelb	PE	5,0 – 20,0	6,0	0,8
6160 0070	Natur	PE	10,0 – 40,0	12,0	1,0
6172 2840	Schwarz	PA	10,0 – 40,0	12,0	0,8
6172 2852	Blau	PE	10,0 – 40,0	12,0	1,0
6160 0080	Gelb	PE	10,0 – 40,0	12,0	1,0

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Dokument: DB61600010DE Version: 00	Seite 1 von 1
---------------------------------------	---------------