

61814612	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.02.2023	TWISTOR®	

Die TWISTOR® Crimpzange ist für die Vercrimpung von isolierte und unisolierte Aderendhülsen nach DIN 46228. Dabei stellt sich die Crimpzange automatisch auf den gewünschten Crimp Querschnitt ein und liefert stets gleichbleibende Ergebnisse durch das System der Zwangsvollendung.
 Die TWISTOR® Crimpzange vereint die Eigenschaften von Zangen mit Front- und Seiteneinführung in einem universalen Werkzeug.

Technische Merkmale:

Crimpeinsatz	360° Drehbar
Material	verchromt
Anwendungsbereich	isolierte und unisolierte Aderendhülsen nach DIN 46228
Leitungsquerschnitt	0,14 bis 16mm² / AWG 26 - 6
TWIN-Aderendhülsen	2x0,25 bis 10mm² / AWG 28 - 8



TWISTOR® 16



TWISTOR® T

Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Für mm²	TWIN-Aderendhülsen	Crimpprofil
6181 4612	CRIMPWERKZEUG PEW 8.190 TWISTOR 16	0,14 bis 16 mm² AWG 26 - 6	2x0,25 - 6 mm² 2x AWG 28 - 8	Vierkant
6181 4613	CRIMPWERKZEUG PEW 8.191 TWISTOR T	0,14 bis 10 mm² AWG 26 - 8	2x0,25 - 6 mm² 2x AWG 22 - 8	Trapez