

NTS250S_230V

Nass- Trockenschärfgerät



- Wasserwanne zur Kühlung des Werkstücks
- Lederabziehscheibe zum Polieren des geschliffenen Werkstücks
- Werkzeughalter für die exakte Positionierung des Werkzeuges
- Einstellknopf zur Adaptierung Drehmoment
- Korund-Schleifscheibe Körnung K150

Lieferumfang: Schleifpaste für Lederabziehscheibe, Winkelschablone, Universalhalter + Werkzeughalter



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

NTS250S_230V

Nass- Trockenschärfgerät



Technische Details

Motorleistung S1 in W	180
Schutzklasse	II
Schleifscheibendimension in mm	Ø 250 x Ø 12,7 x 63
Schleifstein Drehzahl in min-1	90 - 150
Schall-Druckpegel in dB(A)	<70
Nettogewicht in kg	10,500
Verpackungslänge in mm	410
EAN Code	9120058379840

Spannung	230 V (50 Hz)
Aufstellmaß in mm	435 x 265 x 370
Lederabziehscheibe	Ø 225 x Ø 12 x 30
Schall-Leistungspegel in dB(A)	<80
Bruttogewicht in kg	12
Verpackungsbreite in mm	330
Verpackungshöhe in mm	380

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**