

10426500	DATENBLATT	
Gültig ab: 20.11.2024	EPIC® H-A 3 MTG	

Beschreibung

- Innovatives Metallgehäuse
- Für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum

Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 3
Ausführung	Tüllengehäuse
Verriegelung	Bolzen für Längsbügel
Kabeleingang	Gerade
Kabelverschraubung	Siehe Tabelle
Klemmbereich	Siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 66 (verriegelt) IP 68 - 1 Meter / 10 Stunden (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +125 °C



Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse, Grundmaterial	Zinkdruckguss
Gehäuse, Oberfläche	Pulverbeschichtet, grau
Druckschraube	Messing, vernickelt
Druckring	Stahl, verzinkt
Dichtring	NBR (Pg 11), CR (M20)

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL50E
-----------------	------------------

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
-----------------------------	--------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Gewinde	Kabelver- Schraubung	Klemmbereich	Abmessungen C
10512100	EPIC® H-A 3 MTG 11 N.GEW. TUELLENGEHAEUSE	Pg 11	Nein	-	50,2
10426500	EPIC® H-A 3 MTG 11 KPL. TUELLENGEHAEUSE	Pg 11	Ja	6,5 – 12 mm	57
19512100	EPIC® H-A 3 MTG M20 N.GEW. TUELLENGEHAEUSE	M20	Nein	-	50,2
19426500	EPIC® H-A 3 MTG M20 KPL. TUELLENGEHAEUSE	M20	Ja	3 - 13,5 mm	58

Ersteller: THB01/BU-EPIC Freigegeben: VACH1/BU-EPIC	Dokument: DB10426500DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10426500	DATENBLATT	
Gültig ab: 20.11.2024	EPIC® H-A 3 MTG	

Technische Zeichnungen



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metall- und Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/BU-EPIC Freigegeben: VACH1/BU-EPIC	Dokument: DB10426500DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------