

DIGITALES REFRAKTOMETER

PCE-DRF 2



- » **Schnelle und genaue Messung in ca. 1 s**
- » **Große LCD-Anzeige (Messwert und Temperatur)**
- » **Einfach zu bedienen (1-Knopf-Bedienung)**
- » **Kleines Probenvolumen**
- » **Einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser**
- » **Automatische Temperaturkompensation**
- » **Edelstahl-Probenhalter mit Glasprisma**
- » **Automatische Abschaltung nach 1 min. Inaktivität**

Unser Digitales Refraktometer bestimmt den prozentualen Anteil von Essigsäure in Flüssigkeiten mit einem Messbereich von 0 bis 75 %. Das Messergebnis und die Temperatur der Probe werden auf dem zweizeiligen LCD-Display des digitalen Refraktometers angezeigt. Das digitale Refraktometer kann verschiedene Parameter wie Prozent und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen der Probe schnell und genau messen. Die Anwendungsbereiche des digitalen Refraktometers sind z.B. zur Kontrolle des Essig-Säuregehalt in Lebensmitteln.

Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma vor Beschädigungen, in das die zu messende Flüssigkeitsprobe eingelegt wird. Die interne Lichtquelle ermöglicht die Messung bei schlechten Lichtverhältnissen. Geliefert wird das Digital Refraktometer in einem stabilen Kunststoff-Etui mit Pipette und Ladekabel.

Spezifikation

Refraktionsindex

Messbereich 1,327 ... 1,377 nD

Auflösung 0,0001 nD

Genauigkeit $\pm 0,0003$ nD

Essigsäure

Messbereich 0 ... 75 %

Auflösung 0 %

Genauigkeit $\pm 0,2$ %

Temperatur

Messbereich 0 ... 40 °C

Auflösung 0,1 °C

Genauigkeit $\pm 0,5$ °C

Allgemeine technische Daten

Temperaturkompensation automatisch 10 ... 40 °C

Display Typ LCD

Messrate 1 Hz

Automatische Abschaltung 1 min

Probenmenge 0,2 ... 0,3 ml

Menüsprache Englisch (US)

Schutzklasse (Gerät) IP65

Spannungsversorgung 5V DC, 500mA

Kapazität 500 mAh

Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F.

Lagerbedingungen 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F.

Abmessungen (L x B x H) 145 x 46 x 27 mm

Gewicht 115 g