

6180 4002	DATENBLATT
Gültig ab: 06.11.2019	1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.

CHMSK-I 24kV



Technische Merkmale

Nennquerschnitt

95mm² bis 1000mm²

Spannungsebene

U₀/U (U_m) 12/20 (24) kV – 12,7/22 (24) kV

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sicherer Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendung

Innenraum

Prüfnormen

CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1)

Lagerzeit / Haltbarkeit

Unbegrenzt lagerfähig

Lieferumfang

1 Satz 3 Phasen, kriechstromfester Warmschrumpfschlauch, Silikon-Feldsteuerelement, Silikonschirme, Dichtband, Schraubkabelschuhe, Montagekleinmaterial, Montageanleitung

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Typ	Nennquerschnitt mm ²	Länge mm	Min. Ø über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht mm	Durchmesser Schirm mm
6180 4002	CHMSK-I 24kV	95 – 240	300	19,9	85
6180 4003		240 – 400	300	27,3	115
6180 4004		400 – 630	310	27,3	115
6180 4005		630 – 1000	310	36,8	123