

5550 6129	DATENBLATT	
Gültig ab: 11.06.2019	SILVYN® MSK-U-M	

Der SILVYN® MSK-U-M ist ein universaler Zwischenstutzen mit einer integrierten SKINTOP® Kabelverschraubung, zur Verwendung mit metrischen SILVYN® Schlauchverschraubungen. Der Zwischenstutzen bietet SILVYN® Schutzschlauch Systemen die Möglichkeit der zusätzlichen Zugentlastung und Abdichtung von Kabel und Leitungen.



Material:

Körper	Messing, vernickelt
Dichtung	NBR
Lamellen Einsatz	Polyamid
O-Ring	NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M63x1,5 nach DIN 60423
Schutzart Kabelseitig	IP66 nach DIN EN 60529 IP68 – 10bar / 30min nach DIN EN 60529
Temperaturbereich	Dynamisch -25°C bis +100°C Statisch -40°C bis +100°C
Zugentlastung	Kategorie A nach DIN EN 62444

Hinweis:

Über das Funktionsgewinde kann bei entsprechender Einbauweise Flüssigkeit in den Schutzschlauch eindringen, eine zusätzliche Abdichtung wird empfohlen!



Zulassungen:


Referenz Normen:

DIN 62444

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506 129DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	--	---------------

5550 6129	DATENBLATT	
Gültig ab: 11.06.2019	SILVYN® MSK-U-M	



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Gewinde M	Schlüssel- weite SW	Gewindelänge mm		Durch- messer mm Ø A	Klemm- bereich mm Ø F	Gesamt- länge mm C
			D	E			
5550 6129	M12 x 1,5	16	6,5	12,5	17,6	3,5 – 7,0	42,0
5550 6130	M16 x 1,5	20	7,0	13,0	22,0	4,5 – 10,0	46,5
5550 6131	M20 x 1,5	24	8,0	14,5	26,4	7,0 – 13,0	52,0
5550 6132	M25 x 1,5	29	8,0	14,5	31,9	9,0 – 17,0	54,5
5550 6133	M32 x 1,5	36	9,0	16,0	39,6	11,0 – 21,0	61,0
5550 6134	M40 x 1,5	45	9,0	17,5	49,5	19,0 – 28,0	68,5
5550 6153	M50 x 1,5	54	10,0	18,0	59,0	27,0 – 35,0	74,0
5550 6154	M63 x 1,5	67	15,0	20,0	73,5	34,0 – 45,0	83,0

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506129DE Version: 01	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------