

54020100	DATENBLATT	
Gültig ab: 24.11.2023	SKINDICHT® MA-M/NPT	

SKINDICHT® MA-M/NPT ist ein Messing vernickeltes Übergangsstück von einem metrischen Außengewinde auf ein NPT-Innengewinde.
SKINDICHT® MA-M/NPT ermöglicht den Einsatz von Verschraubungen mit NPT Gewinde bei metrischen Gehäusebohrungen.



Einzelteile

Material

Messing

Messing, vernickelt

Messing bleifrei

Messing bleifrei, vernickelt

Technische Merkmale:

Außengewinde

M16x1,5 bis M40x1,5 nach EN 60423

Innengewinde


1/2" NPT bis 1 1/4" NPT nach ANSI B 1.20.1 1983/1992

Temperaturbereich

-60°C bis +200°C (ohne O-Ring)

-20°C bis +100°C (mit O-Ring)

Norm-Referenzen:



Außen- gewinde M	Innen- gewinde NPT	Durchmesser Ø A mm	Gewinde- Länge B mm	Länge Ø C mm	Gewinde- länge D mm	Durchmesser Ø E mm	Artikel Nr. Messing	Artikel Nr. Messingbleifrei
SKINDICHT® MA-M/NPT ohne O-Ring								
M16x1,5	1/2"	24	14	24,5	6,5	11	54020100	54020100LF
M20x1,5	1/2"	24	14	24,5	6,5	14	54020110	54020110LF
M25x1,5	1/2"	26	14	24,5	6,5	18	54020120	54020120LF
M25x1,5	3/4"	30	15	25	7	18	54020130	54020130LF
M32x1,5	1/2"	34	17,2	25	7	17	54020140	54020140LF
M32x1,5	1"	37	16,8	29,5	7	27,7	54020152	54020152LF
M40x1,5	1 1/4"	46	17,8	31	8	34,5	54020153	54020153LF
SKINDICHT® MA-M/NPT mit O-Ring								
M20x1,5	1/2"	24	14	24,5	6,5	14	54020154	-
M25x1,5	3/4"	30	15	25	7	18	54020155	-
M32x1,5	1"	37	16,8	29,5	7	27,7	54020156	-
M40x1,5	1 1/4"	46	17,8	31	8	34,5	54020157	-

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB54020100DE Version: 06	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------