

KATHREIN 215500019, 250 m, Weiß

Eca - 6,8 mm - PVC weiß - Schirmungsmaß typ. 135 dB -
Schirmungsklasse A+ - Metermarkierung - Aufbau: 1,02 Cu/4,8
Al/CuSn/Al - Folie verklebt

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	KATHREIN
Hersteller Art. Nr.	215500019
EAN/UPC	4063242004447



Beschreibung

Kathrein 215500019. Kabellänge: 250 m, Produktfarbe: Weiß, Impedanz: 75 Ohm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Gewicht: 4,8 kg

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	250 m
Produktfarbe	Weiß
Impedanz	75 Ohm
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Gewicht	4,8 kg

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	250 m
Anschluss 1	Nein
Anschluss 2	Nein
Produktfarbe	Weiß
Magnetisch abgeschirmt	Ja
Impedanz	75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser	6,8 mm
Jackenmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial	Kupfer
Leitergröße	1,02 mm
Abschirmungseffektivität	135 dB
Kabel-Klasse	A+

Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Gewicht	4,8 kg
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
	Technische Details
Enthält nicht	Halogen, Lead, Silicone