



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 18V-350



Geringe Größe. Hohe Schlagkraft. Der Akku-Drehschlagschrauber für professionelles Schrauben

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Drehmoment, max.	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 U/min

Bestellnummer 0 601 9M5 020

Technische Daten

Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/85 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/200 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe	0/350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-1.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-2.300 min ⁻¹
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Drehmoment, max.	350 Nm
Schlagzahl	0-3.400 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-1.800 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-2.600 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-3.400 bpm
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung
Losbrechmoment, max.	560 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	153 x 240 x 95 mm
BITURBO	Nein

Geräusch-/Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe

Schwingungsemissionswert ah	13,9 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Leicht anzuwenden, effizient und vielseitig dank mehrerer Drehmomentstufen und Drehzahlregelung
- Handliches, leistungsstarkes Werkzeug mit schmalen Kopf (131 mm), kompaktem Getriebe und effizientem bürstenlosem Motor
- Geeignet für große und kleine Schrauben dank Drehmomentwahl von 85, 200 oder 350 Nm
- Unterbrechungsfreies Arbeiten mit weniger Wiederaufladen dank geringerem Stromverbrauch
- Ideal zum Schrauben in Gewinde

