

# Delock Slim Bay Wechselrahmen für 4 x M.2 NVMe SSD mit Slim SAS SFF-8654 Anschluss

## Beschreibung

Dieser stabile Metallwechselrahmen von Delock kann mit Hilfe eines optionalen Rahmens in einen PC eingebaut werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Wechselrahmen direkt in einem Server Rack oder 19" Storagegehäuse einzusetzen. Um an jedem Anschluss die maximale Geschwindigkeit zu gewährleisten, besitzt **jeder Slot einen eigenen Slim SAS SFF-8654 Anschluss.**



## Schnelles Wechseln der SSDs

Durch den besonderen Mechanismus können die **SSDs schnell und unkompliziert ausgetauscht** werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

**Artikel-Nr. 47126**

EAN: 4043619471263

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Einschub mit Schloss und Federung

Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein **Schlüsselschloss**. Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die **Vibrationen absorbieren** und somit auch einen Einsatz in mobilen Geräten unterstützen.

## Hinweis

Es muss darauf geachtet werden, dass der Einschub vollständig eingeführt ist, da sonst keine Verbindung zur SSD hergestellt werden kann.

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - intern:
    - 4 x M.2 Key M Slot
  - extern:
    - 4 x Slim SAS SFF-8654 4i Buchse
    - 1 x 4 Pin Floppy Stecker

M.2 Einschub:

1 x M.2 Key M Stecker

1 x M.2 Key M Slot

- Kompatibel zu PCI Express V4.0
- Schnittstelle: PCIe / NVMe
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- 4 x LED Anzeige
- 1 x Lüfter
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- M.2 Einschub aus Metall
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Schlüssel-Schloss
- Maße (LxBxH): ca. 174 x 72 x 40 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Ein freier Slim SAS SFF-8654 Anschluss für jeden M.2 Slot
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

---

## Packungsinhalt

- Wechselrahmen mit 4 x M.2 Einschub
- Kabel SATA 15 Pin zu 4 Pin Floppy Buchse, Länge ca. 12 cm
- 2 x Schlüssel
- 4 x Schraube IM 2,0 x 4,0 mm, Kopf 5,0 mm
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfaktor:                   | Slim Bay                                                                                                   |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 11<br>Windows Server 2022<br>Linux Kernel 6.2 oder höher |

## Schnittstelle

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Extern: | 4 x Slim SAS SFF-8654 4i Buchse<br>1 x 4 Pin Floppy Stecker |
| Intern: | 4 x M.2 Key M Slot                                          |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gehäusematerial: | Metall |
|------------------|--------|