

Delock USB Typ-A zu SATA Konverter mit 3.5" Schutzhülle

Kurzbeschreibung

Dieser Konverter von Delock kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine **2.5" oder 3.5"** SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.

Schutzhülle für 3.5" HDD

Die beiliegende Schutzhülle kann verwendet werden, um darin eine HDD einzusetzen und den Konverter weiterhin zu nutzen.



Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
- Chipsatz: JMicron JMS578
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Unterstützt SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s und SATA 6 Gb/s
- Datentransferraten:
USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
SATA bis zu 6 Gb/s
- LED Anzeige
- Farbe:
Kabel: schwarz
Schutzhülle: grau
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 45 cm
- Maße Schutzhülle (LxBxH): ca. 184 x 109 x 32 mm

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 75.0 oder höher
- Linux Kernel 3.4 oder höher
- Mac OS 10.14.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Konverter
- Schutzhülle
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64086

EAN: 4043619640867

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Geeignet für Datenträger:	3.5" SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Chrome OS 75.0 oder höher Linux Kernel 3.4 oder höher
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	JMicron JMS578
Datentransferrate:	USB 3.0 bis zu 5 Gb/s SATA bis zu 6 Gb/s
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	184 mm
Breite:	109 mm
Höhe:	32 mm
Farbe:	transparent