

LTE / GSM / UMTS Antenne N Buchse 2 - 6,5 dBi 27 cm omnidirektional starr Mastmontage weiß outdoor

Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



Artikel-Nr. 12491

EAN: 4043619124916

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Anschluss: N Buchse
- Frequenzbereich:
 - 698 - 960 MHz
 - 1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennengewinn: 2,0 - 6,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Sendeleistung: max. 100 W
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabellänge: ca. 30 cm
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm

- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: ca. 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Gehäusematerial: GFK, UV geschützt
- Länge: ca. 27,0 cm
- Durchmesser: ca. 2,2 cm
- Durchmesser N Buchse: ca. 1,66 cm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit freiem N Stecker

Packungsinhalt

- LTE Antenne

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Mast
Schutzart:	IP55
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x N Buchse
------------	--------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz
Antennengewinn:	2 - 6,5 dBi
Öffnungswinkel horizontal:	360°
Öffnungswinkel vertikal:	60°
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Sendeleistung:	max. 100 W
VSWR:	2,0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	GFK
Gewicht:	0,12 kg
Kabelart:	Koaxialkabel
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	0,5 dB @ 800 MHz pro Meter

Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Durchmesser:	2,25 cm
Länge:	29,5 cm
Breite:	21 cm
Höhe:	6,3 cm
Kabeldurchmesser:	2,7 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de