

Delock USB 2.0 Dualband WLAN ac/a/b/g/n Stick 433 Mbps mit externer Antenne

Kurzbeschreibung

Dieser Wireless LAN USB Stick kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint (HotSpot) oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verbunden werden. Des Weiteren ist eine adhoc Verbindung zu einem zweiten Computer möglich.



Spezifikation

- Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- Chipsatz: Realtek RTL8811
- 1T1R Modus mit 433 Mbps @ 5 GHz und 150 Mbps @ 2,4 GHz
- Frequenzbereich: 2,4 GHz + 5 GHz Band
- Antennengewinn: 3 dBi
- Antennentyp: externe omnidirektionale abnehmbare Antenne (RP-SMA Buchse) + PIFA
- Kompatibel mit IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2
- Sendeleistung (EIRP): 100 mW
- Unterstützt DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Unterstützt WPS
- Maße (LxBxH): ca. 47 x 19 x 12 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- WLAN USB Stick
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 12462

EAN: 4043619124626

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Schnittstelle	
Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Realtek RTL8811
Datentransferrate:	150 Mbps @ 2,4 GHz @ 1T1R
	433 Mbps @ 5 GHz @ 1T1R
Frequenzbereich:	2,4 GHz Band
	5 GHz Band
Gewinn:	3 dBi
Sendeleistung:	100 mW
Verschlüsselung:	WEP
	WPA
	WPA2
WLAN Standard:	802.11ac
	802.11n
	802.11a
	802.11b
	802.11g
Physikalische Eigenschaften	
Antennentyp:	PIFA
	externe omnidirektionale abnehmbare Antenne (RP-SMA Buchse)
Farbe:	schwarz
Länge:	47 mm
Breite:	19 mm
Höhe:	12 mm