

DIE SCHNELLEN UND INTUITIVEN DRUCKER FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN ANFORDERUNGEN.

Schwarzweiß-Laserdrucker mit hoher Druckgeschwindigkeit und intuitiver Bedienbarkeit.

i-SENSYS LBP240 II Serie



VERBESSERTE NACHHALTIGKEIT

Mit Geräten, die teilweise aus recyceltem Kunststoff hergestellt wurden, stärken Sie Ihre Umweltbilanz. Auch der niedrige Energieverbrauch reduziert den ökologischen Fußabdruck.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Die hohen Druckgeschwindigkeiten steigern die Produktivität. Eine kurze Aufwärmzeit sorgt dafür, dass so schnell wie möglich mit den Druckaufträgen begonnen werden kann.

UNKOMPLIZIERTE BENUTZERERFAHRUNG

Die verschiedenen Druckaufgaben lassen sich ganz intuitiv ausführen und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs.

360°-SICHERHEIT

Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Sicherheitseinstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS LBP240 II Serie

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	i-SENSYS LBP243dw II: Einseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (A4) Bis zu 58,8 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 30,2 ISO-Seiten/Min. (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Einseitig: Bis zu 40 Seiten/Min. (A4) Bis zu 65,4 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 33,6 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Max. 5,0 Sekunden
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	i-SENSYS LBP243dw II: Microsoft Universal Print-Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Microsoft Universal Print-Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckzug: bis zu 100 Blatt
Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Maximale Papierkapazität	Bis zu 900 Blatt
Papierausgabe	150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Individuelle Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Mehrzweckzug: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckzug: 60 bis 199 g/m ²
Beidseitiges Drucken	DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Individuelle Formate: min. 210 x 279,4 mm max. 216 x 355,6 mm, 60 bis 120 g/m ²

ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.250 W Betrieb: ca. 480 W Standby: Ca. 6 W Sleep-Modus: ca. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,29 kWh/Woche (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,33 kWh/Woche (230 V) ⁷ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geräuschentwicklung	i-SENSYS LBP243dw II: Schalldruck ¹ : Betrieb: Einseitig max. 54 dB Beidseitig max. 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ² Schallleistung ¹ : Betrieb: Einseitig max. 68 dB Beidseitig max. 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ² i-SENSYS LBP246dw II: Schalldruck ¹ : Betrieb: Einseitig max. 54 dB Beidseitig max. 53 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ² Schallleistung ¹ : Betrieb: ca. 68 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ²
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 399 x 373 x 249 mm
Gewicht	Ca. 9,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Bedienfeld	5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten
CONTROLLER	
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Speicherplatz	4 GB
Druckersprachen	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Schriftarten	45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung

Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- und Druckmanagement	Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement) eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux⁴
VERBRAUCHSMATERIAL	
All-in-One-Cartridges	Cartridge 070 (3.000 Seiten ⁵⁾⁶ Cartridge 070H (10.200 Seiten ⁵⁾⁶
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	Papierkassette AH1

Fußnoten

^[1] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.

^[2] Nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der Emissionsschalldruckpegel für einen Umstehenden niedriger ist als der absolute Maßstab für Hintergrundgeräusche gemäß ISO 7779.

^[3] Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.

^[4] Nur online erhältlich.

^[5] Basierend auf ISO/IEC 19752.

^[6] Starter-Cartridge (Schwarz: 1.500 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten.

^[7] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025