

Delock LPWAN 433 + 868 MHz Antenne N Buchse 2 dBi 72 cm omnidirektional starr outdoor grau

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 433 und 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.

LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network) sind Funknetze, die große Entfernungsbereiche abdecken. Sie zeichnen sich durch eine hohe Empfangsempfindlichkeit und eine geringe Energieaufnahme aus.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x N Buchse
- Frequenzbereich: 433 + 868 MHz
- LoRa, NB-IoT, Sigfox, ZigBee, Z-Wave
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisierung: vertikal
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Farbe: grau
- Maße (LxD): ca. 72,0 x 2,2 cm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien N Anschluss

Packungsinhalt

- Antenne
- Wandmontage Winkel

Artikel-Nr. 12679














EAN: 4043619126798

Ursprungsland: China

Verpackung: • White Box



Abbildungen





Allgemein	
Montageart:	Mast
Geeignet für Außenbereich:	ja
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x N Buchse
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	433 MHz
	868 MHz
Antennengewinn:	2 dBi
Öffnungswinkel horizontal:	360°
Öffnungswinkel vertikal:	65° @ 433 MHz
	35° @ 868 MHz
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
VSWR:	< 2,0
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	GFK
Gewicht:	0,37 kg
Durchmesser:	2,2 cm
Länge:	72,0 cm
Farbe:	grau