

52104730	DATENBLATT	
Gültig ab: 06.02.2025	SKINDICHT® TWIST-M	

Der SKINDICHT® TWIST-M ist ein 360° drehbarer Zwischenstutzen aus vernickeltem Messing, zur Verwendung mit metrischen SILVYN® Schlauchverschraubungen. Der Zwischenstutzen eignet sich zur Positionierung von gewinkelten Verschraubungen und Vermeidung von Beschädigungen durch Torsionsbewegung an Schutzschlauch Systemen

Material:

Grundkörper

Messing, vernickelt

Sprengring

Federstahl

O-Ring

FKM



Technische Merkmale:

Anschlussgewinde

M12x1,5 bis M25x1,5 nach DIN EN 60423

Schutzart Zwischenstutzen

IP66 nach DIN EN 60529

IP68 – 5bar / 30min nach DIN EN 60529

Abhängig von dem verwendeten SILVYN® Schutzschlauch System

Temperaturbereich


-20°C bis +200°C

Norm-Referenzen:



Hinweis:

Der Zwischenstutzen ist kein Ersatz für Kugel- oder Wälzlager!



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Gewinde M	Schlüssel- weite SW	Gewindelänge mm		Durchmesser mm		Gesamt- länge mm C
			D	E	Ø A	Ø I	
52104730	M12 x 1,5	16	6,5	12,5	17,6	8,0	29,0
52104731	M16 x 1,5	20	7,0	13,0	22,0	11,0	30,5
52104732	M20 x 1,5	24	8,0	14,5	26,4	14,5	34,5
52104733	M25 x 1,5	29	8,0	14,5	31,9	20,0	35,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52104730DE Version: 04	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------