
USB 2.0 Kameramodul 5 Megapixel IMX179QQH5-C Sony® Starvis™ 64° V51 Autofokus

Beschreibung





Dieses USB 2.0 Kameramodul von Delock bietet in sehr kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Es ist ideal für den Einbau in Industriekomponenten wie IPCs, Embedded Systemen, Sensoren sowie im Gerätebau geeignet. Die Verwendung eines lichtempfindlichen Sensors mit rückwärtiger Belichtung (BSI) erweitert den Anwendungsbereich dieses Moduls.

Hinweis

Der Autofokus dieses Kameramoduls lässt sich deaktivieren und individuell einstellen.

Artikel-Nr. 96361

EAN: 4043619963614

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x 5 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse SMT, Rastermaß 1,00 mm
- Auflösung: 5,0 Megapixel
- Mit optischem IR Filter
- Stromaufnahme: Sensor aktiv: 110 mA ± 5 mA @ 640 x 480 Pixel
- Betriebsspannung: 5 V DC
- Betriebstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 ~ 80 %
- Sensorgröße: 1/3,2"
- Empfindlichkeit: 0,6 V / lx s
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 36 dB
- Dynamikbereich: 68 dB
- Autofokus: 0,2 m - unendlich
- Blendenwert: F/2,8
- Frameraten:
  320 x 240 @ 30 Hz
  352 x 288 @ 30 Hz
  640 x 480 @ 30 Hz
  900 x 600 @ 30 Hz
  1280 x 720 @ 30 Hz
  1600 x 1200 @ 30 Hz
  1920 x 1080 @ 30 Hz
  2048 x 1536 @ 20 Hz
  2560 x 1440 @ 30 Hz

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

2592 x 1944 @ 20 Hz
- Maße (LxBxH): ca. 60,0 x 9,0 x 5,8 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 10/10-64/11

Packungsinhalt

- Kameramodul
- CD mit Bedienungsanleitung

Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher

Schnittstelle

Anschluss:	1 x 5 Pin USB 2.0 WTB Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	5 V DC
Betriebstemperatur:	5 °C ~ 50 °C
Maximale Bildauflösung:	2592 x 1944 @ 20 fps
Minimale Bildauflösung:	320 x 240 @ 30 fps
Sensorgröße:	1/3.2"
Stromaufnahme:	110 mA ± 5 mA @ 640 x 480 Pixel

Physikalische Eigenschaften

Länge:	60,0 mm
Breite:	9,0 mm
Höhe:	5,8 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**