
Delock RJ45 Stecker zu Terminalblock Adapter 2 Pin

Beschreibung

An diesen Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Der Adapter ist für Industrieanwendungen sowie für den Hobbybereich geeignet.



Artikel-Nr. 66604

EAN: 4043619666041

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker
  1 x 2 Pin Terminalblock
- Rastermaß: 3,50 mm
- Drahtquerschnitt: 26 - 16 AWG
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz / grün
- Maße (LxBxH): ca. 45,0 x 13,5 x 11,6 mm


Packungsinhalt

- Adapter

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen





© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x 2 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	3,50 mm
Leiterquerschnitt:	26 - 16 AWG
Material:	Kunststoff
Länge:	45,0 mm
Breite:	13,5 mm
Höhe:	11,6 mm
Farbe:	schwarz / grün

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.